



3 JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN Adventure TA300BF

- Leistungsstarke 5 W SMD-LED
- Bis zu 300 Lumen und 4.200 Lux
- Stufenlose Fokussierung
- 3 Leuchtmodi
- Leuchtdauer bis zu 8,5 Std.
- Inkl. 2× Mignon AA / LR6 Batterien
- Spritzwasser geschützt nach IP44
- Stoßfestes Aluminium / Kunststoff Gehäuse (IK05)
- Inkl. Gürtelclip

INFORMATIONEN

Produktname	Adventure TA300BF
Artikelnummer	1600-0761
EAN-Code	4013674223138
Zolltarifnummer	8513100000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Taschenlampe, Gürtelclip, 2× Mignon AA / LR6 Batterien, Bedienungsanleitung

Produkt	15.6 × 2.8 × 2.1 cm / 141 g
Verpackung + Produkt	8.2 × 5 × 19.7 cm / 10 g
Verpackungseinheit	6 Stück (34.5 × 17 × 9.5 cm)

