



3 JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN Adventure TA2500RF

- Leistungsstarke 20W SMD-LED
- Bis zu 2.435 Lumen und 6.000 Lux
- Stufenlose Fokussierung
- 3 Leuchtmodi
- Leuchtdauer bis zu 5,5 Std.
- Inkl. Li-Ion Akku Typ 18650 (3.7V / 2000 mAh)
- Ladezeit ca. 3,5 Std.
- Spritzwasser geschützt nach IP44
- Stoßfestes Aluminium + Kunststoff Gehäuse (IK05)
- Inkl. Handschlaufe

INFORMATIONEN

Produktname	Adventure TA2500RF
Artikelnummer	1600-0764
EAN-Code	4013674223220
Zolltarifnummer	85131000000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Taschenlampe, Handschlaufe, Li-Ion Akku Typ 18650, Bedienungsanleitung

Produkt	17.4 × 3.7 × 2.7 cm / 205 g
Verpackung + Produkt	8.2 × 5 × 19.7 cm / 10 g
Verpackungseinheit	6 Stück (34.5 × 17 × 9.5 cm)

