



3
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN T10000FR

- Professionelle LED-Metalltaschenlampe mit 65 W COB-LED
- Integriertes LCD-Display zur Anzeige der aktuellen Akkukapazität
- Fokussierbare Linse
- 4 Leuchtfunktionen:
Hohe Leistung / Mittlere Leistung / Niedrige Leistung / Boost-Modus
- Stoßfestes Aluminiumgehäuse im ansprechendem ANSMANN Design
- Sehr griffige Oberfläche und großer Schalter zur besseren Handhabung im Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Helligkeit: bis zu 10.000 Lumen | Leuchtweite bis zu 170 m
- Leuchtdauer: max. 5 Std. | Schutzgrad: IPX4 + IK07
- Inklusive Li-Ion Akkupack (7.4V / 4000mAh / 29.6Wh), Ladezeit ca. 9 Stunden
- Inkl. Powerbank-Funktion - inkludierte USB-Typ-C Buchse zum Aufladen von Smartphones etc.
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie

INFORMATIONEN

Produktname	T10000FR
Artikelnummer	1600-0756
EAN-Code	4013674219704
Zolltarifnummer	8513100000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Taschenlampe, Akku, Ladekabel, Bedienungsanleitung

Produkt	271 × 53 × 53 mm / 476 g
Verpackung + Produkt	58 × 58 × 277 mm / 551 g
Verpackungseinheit	4 Stück (283 × 122 × 128 mm)

