



3
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN HD700RS-DS

- Hochwertige, multifunktionell einsetzbare Stirnlampe aus robustem Kunststoff
- Automatische Umschaltung (Distanzsensord) zwischen den LEDs für die perfekte Ausleuchtung im Nah- und Fernbereich
- LED-Technologie mit 3W COB-LED und 5W Spot-LED
- 90° neigbares und 360° drehbares Gelenk, abnehmbare Kopfbandhalterung
- Das rutschfeste Kopfband ist flexibel und einstellbar und ermöglicht somit ein angenehmes Tragen
- Integrierte Haltemagnete für universellen Einsatz
- Integrierte LED- und Restkapazitätsanzeige inkl. Akkukapazitätswarnfunktion
- Schutzart IP65 (staub- und strahlwassergeschützt) und Stoßfestigkeitsgrad IK07 (hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Schläge)
- Li-Po Akkupack mit Sicherheitselektronik (3.7V / 1400mAh / 5.18 Wh), aufladbar über USB-C
- Helligkeit / Leuchtdauer: max. 700lm - maximale Leuchtdauer in kleinster Leuchtstufe: 10,5 h
- Leuchtweite: max. 66 m

INFORMATIONEN

Produktname	HD700RS-DS
Artikelnummer	1600-0701
EAN-Code	4013674217588
Zolltarifnummer	8513100000
Materialgruppe	88
Lieferumfang	Leuchte, USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung

Produkt	73 × 45.5 × 41.3 mm / 120 g
Verpackung + Produkt	83 × 55 × 95 mm / 177 g
Verpackungseinheit	24 Stück (268 × 210 × 250 mm)

