



3 JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN Croco WL1700R

- Professionelle Werkstattleuchte mit COB-LED-Technologie
- Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Halteklammer
- 310° drehbares und 250° schwenkbares Gelenk für das Leuchtmodul
- Starker Haltemagnet auf der Gehäuserückseite
- Li-Ion-Akkupack 3,7 V | 5200 mAh | 19,24 Wh
- Lademöglichkeit über USB Typ-C
- Akku-Ladekontrollanzeige über LED
- Lichtstrom 1700 Lumen
- Leuchtdauer bis zu ca. 8 Stunden
- Direktabschaltmodus und Lichtmodus-Speicherfunktion
- Wasserdicht (IP65) und stoßfest (IK07)

INFORMATIONEN

Produktname	Croco WL1700R
Artikelnummer	1600-0703
EAN-Code	4013674211371
Zolltarifnummer	8513100000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Arbeitsleuchte, USB Typ-C Ladekabel, Bedienungsanleitung

Produkt	205 × 104.1 × 174.8 mm / 628 g
Verpackung + Produkt	108 × 103 × 220 mm / 729 g
Verpackungseinheit	8 Stück (378 × 224 × 222 mm)

