



3
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN WL60W 18V Hybrid

- Arbeitsstrahler für 18V Akku- oder Netzbetrieb
- Robustes Kunststoffgehäuse mit integriertem Tragegriff (IK08)
- Vier Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar
- Akkukapazitätsanzeige, Leistungsanzeige
- Inklusive 3 Adapterplatten (Bosch, Milwaukee / DeWalt und Makita)
- Inklusive 5 Meter Netzkabel mit Schnellverriegelung
- Beleuchtungsstärke bis zu 9000 Lux
- Lichtstrom bis zu 6350 Lumen
- Schutzart: IP65 im Akkubetrieb (mit Abdeckung) und IP44 im Netzbetrieb
- Möglichkeit zur Stativaufnahme

INFORMATIONEN

Produktname	WL60W 18V Hybrid
Artikelnummer	1600-0715
EAN-Code	4013674212965
Zolltarifnummer	94054231000
Materialgruppe	88
Lieferumfang	LED-Arbeitsleuchte, Netzkabel, 3 Adapterplatten, Bedienungsanleitung

Produkt	290 × 252 × 170 mm / 3500 g
Verpackung + Produkt	305 × 180 × 265 mm / 4000 g
Verpackungseinheit	1 Stück (271 × 186 × 317 mm)

