



RB 4000

## SOFORTIGER STARTSTROM

*Mit dem RB 4000 Booster können Sie Fahrzeuge mit leeren 12-V-Batterien bis zu 45 Mal starten, bevor er wieder geladen werden muss. Ausgestattet mit Sicherheitsfunktionen, zusätzlichen USB-Ladeanschlüssen und einer integrierten Taschenlampe ist es ebenso vielseitig wie zuverlässig. Leistungsstark, kompakt und einsatzbereit sorgt er dafür, dass den Reisen im Leben nichts im Wege steht.*

### STARTHILFE FÜR LEERE 12V-BATTERIEN

Lernen Sie den leistungsstarken tragbaren Booster RB 4000 kennen. Mit seiner kompakten Größe und einer Batteriespitzenstromstärke von 4000 A ist es in der Lage, den meisten 12-V-Batterien problemlos Starthilfe zu geben. Es verfügt über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, einschließlich funkensicherer Technologie und Verpolungsschutz, so dass Sie es bedenkenlos verwenden können, um zu starten. Aber es ist mehr als nur ein Starthilfegerät. Er ist außerdem eine vielseitige, langlebige Powerbank mit USB-Ladeanschlüssen für alle Ihre Geräte und verfügt über eine integrierte LED-Taschenlampe mit drei Leuchtmodi. Sie werden keinen Moment verpassen, wo Sie das Abenteuer auch hinführt – Unbeschwertheit, die die schwedischen Ladepioniere CTEK bieten.

### MEHR LEISTUNG, IMMER BEREIT

Das RB 4000 liefert sofortige Startkraft, um Ihrem Fahrzeug mühelos Starthilfe zu geben. Ob er Ihnen hilft, eine unerwartet leere Batterie zu überbrücken, oder ob er Geräte unterwegs mit Strom versorgt, er ist immer bereit, wenn Sie ihn brauchen. Kompakt, smart und langlebig, ein unverzichtbarer Begleiter für jede Reise.

- Sofortige Startkraft – für bis zu 45 Starts mit einer einzigen Ladung.
- Starthilfe für alle Arten von Blei-Säure-Batterien (12 V), einschließlich AGM, EFB, WET, GEL und Ca/Ca.
- Funkenfreie Technologie und Verpolungsschutz für sicheren Gebrauch.
- Leistungsstark und dennoch kompakt für einfachen Transport und Lagerung.
- USB-Powerbank mit hoher Kapazität und integrierter Taschenlampe mit 3 Leuchtmodi.
- Robustes, schwedisch inspiriertes Design für verlässliche Leistung.
- Lädt Telefone, Tablets und andere elektronische Geräte über integrierte USB-A- und USB-C-Anschlüsse. Wird mit Klemmen, Aufbewahrungstasche und Bedienungsanleitung geliefert.
- Ergonomisches Design mit intuitiven LED-Anzeigen.
- 2 Jahre Garantie.

CTEK

**RB 4000****TECHNISCHE DATEN**

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| SPIITZENSTROM DER BATTERIE             | 4000A / 45 Starts                   |
| MAXIMALER ANLAUFSTROM                  | 2060A                               |
| STARTSTROM                             | Bis zu 1300A                        |
| KAPAZITÄT INTERNE BATTERIE             | 24000mAh (6000mAhx4 / 88.8Wh)       |
| SCHNELLE LADEZEIT                      | 3, 5 Stunden                        |
| INTERNER AKKU-TYP                      | 4S1P                                |
| ZELLCHEMIE INTERNE BATTERIE            | Lithium-Ionen-Polymer               |
| EINGANG                                | USB-C PD 30W                        |
| AUSGANG                                | 12V, USB-A QC3.0, USB-C PD30W       |
| BATTERIETYPEN                          | 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL |
| BATTERIECHEMIE                         | Blei-Säure                          |
| STARTSPANNUNG                          | 2.5 V                               |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR                    | -20 °C bis +55 °C für Ausgang       |
| LAGERTEMPERATUR                        | 0 °C to +55 °C                      |
| BENUTZEROBERFLÄCHE                     | Anzeige                             |
| ABMESSUNGEN (L X B X H)                | 239 x 107 x 40 mm                   |
| NETTOGEWICHT (GERÄT MIT KABELN)        | 1210+/-10 g                         |
| IP-KLASSE                              | IP65                                |
| LÄNGE ABNEHMBARES STARTKABEL (AUSGANG) | 0.25 m                              |
| STROMQUELLE                            | 230 V -> 12 V                       |
| BATTERIESPANNUNG                       | 12 V                                |
| KONNEKTIVITÄT                          | Abnehmbar                           |
| KÜHLUNG                                | Natürliche Konvektion               |
| LÄNGE NETZTEILKABEL                    | 1 m                                 |
| TYP NETZTEILKABEL                      | USB-C                               |
| GARANTIE                               | 2 Jahre                             |

**GARANTIERTE QUALITÄT MIT CTEK**

Bei Fragen zu CTEK-Produkten und zum Laden von Batterien wenden Sie sich an den CTEK-Kundendienst. Unsere Produkte und Lösungen sind sicher, unkompliziert und vielseitig. CTEK liefert Ladegeräte in mehr als 70 Länder weltweit. CTEK ist zuverlässiger OEM-Lieferant der angesehensten Auto- und Motorradhersteller der Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

Um die Zuverlässigkeit, Funktion oder Gestaltung zu verbessern, behalten wir uns vor, Produkte und Produktangaben ohne Vorankündigung jederzeit zu ändern. Wir behalten uns beim Auftreten von Fehlern vor, das Produkt zu untersuchen und den Fehler zu überprüfen. Produktrückgaben unterliegen den Garantiebedingungen.

**CTEK**