



- 40 Zoll (100 cm) Full HD Smart LED TV mit Google TV
- Smart Portal mit Prime Video, Netflix, YouTube, Chromecast uvm.
- Zugriff auf tausende Apps über den Google Play Store
- Sprachsteuerung mit integriertem Google Assistant
- Bluetooth-Fernbedienung mit Mikrofon & Direktwahltasten
- Integrierter HD Triple-Tuner (DVB-S2/C/T2)
- Chromecast Built-in – Inhalte vom Smartphone streamen
- Schnelle Navigation & moderne Benutzeroberfläche

Erlebe die neue DYON nexGo Serie – Smart. Schnell. Persönlich.

Mit der neuen nexGo Serie von DYON beginnt dein Fernseherlebnis neu. Ausgestattet mit Google TV vereint nexGo alles, was du liebst – übersichtlich und modern. Serien, Filme, Musik oder Apps – alles an einem Ort, sofort startklar. Erstelle individuelle Nutzerprofile und erhalte Empfehlungen, die wirklich zu dir passen. Die beliebtesten Apps wie Netflix, Disney+, Prime Video und YouTube sind bereits vorinstalliert. Über den Google Play Store kannst du ganz einfach weitere Apps wie RTL+, JOYN oder WOW hinzufügen. Mit der Bluetooth-Fernbedienung inklusive Schnellasten bist du in Sekundenschnelle im Lieblingsdienst. Der integrierte Google Assistant hilft dir per Sprachbefehl, schnell das Richtige zu finden – egal ob Apps, Serien oder Musik. Dank integriertem Chromecast überträgst du Inhalte vom Smartphone direkt auf den TV.

DYON nexGo – smarter fernsehen war noch nie so einfach.

Technische Daten

Bildschirmgröße	40 Zoll	100 cm
Bildschirmauflösung / -format	1.920 x 1.080 (1080p)	16:9
Helligkeit / Kontrast	200 cd/m ²	5000:1
HDR Unterstützung / Dolby Vision	Nein	Nein
Reaktionszeit	9,5 ms	
Farben	16,7 Mio. (8-Bit)	
Blickwinkel	H:178°, V:178°	
HDMI-Spezifikationen	1.080p, 1.080i, 720p, 576p, 480p, 480i	
Smart Funktionen	Netflix, Prime Video, HbbTV, Google Play Store zum Herunterladen von Apps, Google Assistant	
Media Funktionen	USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG	
PVR Funktion	Nein	
Lautsprecher Ausgang	2 x 6 Watt (Stereo)	
Stromversorgung	100V – 240V; 50/60 Hz	
Steckertyp	Typ C (CEE 7/16) "Euro"	
Wandhalterung	200 x 200 mm	
TV Funktionen	Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten	
Hotel Modus	Nein	
HD DVB-C	Demodulation: 16 - 256QAM	
HD DVB-S2	Unterstützt bis zu DiSEqC1.3, Demodulation: QPSK / 8PSK Standard: MPEG-2 / MPEG-4, H.264	
HD DVB-T-T2	Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 256QAM / Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)	
Analog TV	Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I	
Fernbedienung	Bluetooth	
Energieeffizienzklasse	F	

Anschlüsse

HDMI-Schnittstellen	2x (1x mit ARC/CEC)
USB-Schnittstellen	2x
AV/Mini AV/Mini YPbpr/YPbpr	Nein Ja Nein Nein
VGA-Schnittstelle	Nein
Audio Ausgänge	Kopfhörer (3,5mm) / Digital out (Toslink)
CI+ Schnittstelle	Ja
Netzwerk	RJ45 (LAN) / WiFi 2,4 GHz / WiFi 5 GHz
Bluetooth	Ja
LNB-Eingang (DVB-S2)	Ja
Antenneneingang (DVB-T2/-C)	Ja

Logistische Daten

Lieferumfang	DYON nexGo 40F, Anleitung, Standfüße, Fernbedienung (inkl. Batterien), Garantiekarte
Abmessung (ohne Standfuß)	893 x 82 x 509 mm
Abmessung (mit Standfuß)	893 x 198 x 561 mm
Produktgewicht	5,5 kg
Abmessung Verpackung	990 x 135 x 595 mm
Gesamtgewicht	7,4 kg
Artikelnummer	D800255
EAN	4260552544445
UVP	279,99 €