



- 43 Zoll (108 cm) Full HD Smart LED TV mit Google TV
- Smart Portal mit Prime Video, Netflix, YouTube, Chromecast uvm.
- Zugriff auf tausende Apps über den Google Play Store
- Sprachsteuerung mit integriertem Google Assistant
- Bluetooth-Fernbedienung mit Mikrofon & Direktwahltasten
- Integrierter HD Triple-Tuner (DVB-S2/C/T2)
- Chromecast Built-in – Inhalte vom Smartphone streamen
- Schnelle Navigation & moderne Benutzeroberfläche

Erlebe die neue DYON nexGo Serie – Smart. Schnell. Persönlich.

Mit der neuen nexGo Serie von DYON beginnt dein Fernseherlebnis neu. Ausgestattet mit Google TV vereint nexGo alles, was du liebst – übersichtlich und modern. Serien, Filme, Musik oder Apps – alles an einem Ort, sofort startklar. Erstelle individuelle Nutzerprofile und erhalte Empfehlungen, die wirklich zu dir passen. Die beliebtesten Apps wie Netflix, Disney+, Prime Video und YouTube sind bereits vorinstalliert. Über den Google Play Store kannst du ganz einfach weitere Apps wie RTL+, JOYN oder WOW hinzufügen. Mit der Bluetooth-Fernbedienung inklusive Schnellasten bist du in Sekundenschnelle im Lieblingsdienst. Der integrierte Google Assistant hilft dir per Sprachbefehl, schnell das Richtige zu finden – egal ob Apps, Serien oder Musik. Dank integriertem Chromecast überträgst du Inhalte vom Smartphone direkt auf den TV.

DYON nexGo – smarter fernsehen war noch nie so einfach.

### Technische Daten

|                                         |                                                                                                                                                                                  |        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Bildschirmgröße</b>                  | 43 Zoll                                                                                                                                                                          | 108 cm |
| <b>Bildschirmauflösung / -format</b>    | 1.920 x 1.080 (1080p)                                                                                                                                                            | 16:9   |
| <b>Helligkeit / Kontrast</b>            | 200 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                            | 1200:1 |
| <b>HDR Unterstützung / Dolby Vision</b> | Nein                                                                                                                                                                             | Nein   |
| <b>Reaktionszeit</b>                    | 8 ms                                                                                                                                                                             |        |
| <b>Farben</b>                           | 16,7 Mio. (8-Bit)                                                                                                                                                                |        |
| <b>Blickwinkel</b>                      | H:178°, V:178°                                                                                                                                                                   |        |
| <b>HDMI-Spezifikationen</b>             | 1.080p, 1.080i, 720p, 576p, 480p, 480i                                                                                                                                           |        |
| <b>Smart Funktionen</b>                 | Netflix, Prime Video, HbbTV, Google Play Store zum Herunterladen von Apps, Google Assistant                                                                                      |        |
| <b>Media Funktionen</b>                 | USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG                                                                                                                           |        |
| <b>PVR Funktion</b>                     | Nein                                                                                                                                                                             |        |
| <b>Lautsprecherausgang</b>              | 2 x 8 Watt (Stereo)                                                                                                                                                              |        |
| <b>Stromversorgung</b>                  | 100V – 240V; 50/60 Hz                                                                                                                                                            |        |
| <b>Steckertyp</b>                       | Typ C (CEE 7/16) "Euro"                                                                                                                                                          |        |
| <b>Wandhalterung</b>                    | 200 x 200 mm                                                                                                                                                                     |        |
| <b>TV Funktionen</b>                    | Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten |        |
| <b>Hotel Modus</b>                      | Nein                                                                                                                                                                             |        |
| <b>HD DVB-C</b>                         | Demodulation: 16 - 256QAM                                                                                                                                                        |        |
| <b>HD DVB-S2</b>                        | Unterstützt bis zu DiSEqC1.3, Demodulation: QPSK / 8PSK Standard: MPEG-2 / MPEG-4, H.264                                                                                         |        |
| <b>HD DVB-T/T2</b>                      | Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 256QAM / Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)                                                                           |        |
| <b>Analog TV</b>                        | Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I                                                                                                                              |        |
| <b>Fernbedienung</b>                    | Bluetooth                                                                                                                                                                        |        |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>           | F                                                                                                                                                                                |        |

### Anschlüsse

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>HDMI-Schnittstellen</b>         | 2x (1x mit ARC/CEC)                       |
| <b>USB-Schnittstellen</b>          | 2x                                        |
| <b>AV/Mini AV/Mini YPbpr/YCbpr</b> | Nein Ja Nein Nein                         |
| <b>VGA-Schnittstelle</b>           | Nein                                      |
| <b>Audio Ausgänge</b>              | Kopfhörer (3,5mm) / Digital out (Toslink) |
| <b>CI+ Schnittstelle</b>           | Ja                                        |
| <b>Netzwerk</b>                    | RJ45 (LAN) / WiFi 2,4 GHz / WiFi 5 GHz    |
| <b>Bluetooth</b>                   | Ja                                        |
| <b>LNB-Eingang (DVB-S2)</b>        | Ja                                        |
| <b>Antenneneingang (DVB-T2/-C)</b> | Ja                                        |

### Logistische Daten

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lieferumfang</b>              | DYON nexGo 43F, Anleitung, Standfüße, Fernbedienung (inkl. Batterien), Garantiekarte |
| <b>Abmessung (ohne Standfuß)</b> | 956 x 87 x 556 mm                                                                    |
| <b>Abmessung (mit Standfuß)</b>  | 956 x 223 x 609 mm                                                                   |
| <b>Produktgewicht</b>            | 6,1 kg                                                                               |
| <b>Abmessung Verpackung</b>      | 1079 x 140 x 652 mm                                                                  |
| <b>Gesamtgewicht</b>             | 8,9 kg                                                                               |
| <b>Artikelnummer</b>             | D800256                                                                              |
| <b>EAN</b>                       | 4260552544452                                                                        |
| <b>UVP</b>                       | 299,99 €                                                                             |