Produktdatenblatt

1979-74 EAN-No. 4000896**272853**



- Hocheffiziente Lichtausbeute bis zu 500 Lumen – Leuchtweite bis zu 100 Meter
- 3 Helligkeitsstufen: 20% / 50% / 100% (regulierbar über Ein- / Aus-Schalter)
- Ausziehbarer Kopf zum Wechsel zwischen Flut- und Fokuslicht
- Aluminium-Gehäuse (schwarz eloxiert) schützt Innenteile vor Eintritt von Staub und Spritzwasser
- Stiftclip
- Dual Power: kann mit einem 3,7 Volt – 750 mAh Li-Ion-Akku (im Lieferumfang enthalten) oder 2 AAA Alkaline-Batterien LR03, 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden
- Ladeanzeige: Rot während des Ladevorgangs, grün nach vollständiger Aufladung
- Abmessungen (∅ x H): 18 x 158 mm
- Gewicht: 61 g (einschließlich 1x 3,7 V – 750 mAh Li-Ion-Akku)
- Betätigung des Ein- / Aus-Schalters auch mit Handschuhen problemlos möglich
- Betriebs-/ Lagerbedingungen: -20° C bis +60° C
- Stromversorgung: Akku ersatzweise Batterie
- Anzahl Batterien/Akkus: 2 x 3,7 V 750 mAh Lithium-Ionen-Akku
- Stromversorgung: USB Kabel (USB C)
- LED Technik: XPG4
- Lichtstrom 100%: 500 lm
- Leuchtdauer 100%: 2 h
- Leuchtweite: 100 m
- Ladezeit: 3 h
- Schutzart (IP): IP44
- Schutzart (IK): IK08

Artikelnummer	1979-74

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY