



Anwendung:

UV-Licht zur schnelleren und eindeutigeren Ortung von Leckagen

- Hocheffiziente Lichtausbeute bis zu **800 Lumen** – Leuchtweite bis zu 150 Meter
- Schwenkbarer Kopf (90°) für verschiedene Lichtwinkel
- 2 Helligkeitsstufen: 50% / 100% / UV (langer Tastendruck für UV-Licht)
- Aluminium-Gehäuse (schwarz eloxiert) schützt Innenteile vor Eintritt von Staub und Spritzwasser (IP44)
- 2 in 1 Taster für Lade- und Zustandsanzeige:
 - Ladeanzeige:
 - Durchgehend Grün (vollständige Aufladung)
 - Blinkend Grün (im Ladevorgang)
 - Zustandsanzeige:
 - Durchgehend Blau (Akkukapazität in Ordnung)
 - Blinkend Blau (ca. 10% Akkukapazität)
- Hochwertiger Stiftclip
- Starker Haltemagnet
- Abmessungen (Ø x H): 30,5 x 146 mm
- Gewicht: 165 g (einschließlich 1* 3,7 V – 2600 mAh Li-Ion-Akku)
- Betätigung des Ein- / Aus-Schalters auch mit Handschuhen problemlos möglich
- Drehbare Ladeanschluss Abdeckung
- Betriebs-/Lagerbedingungen: -20° C bis +60° C
- Anzahl Batterien/Akkus: 1 x 3,7 V 2600 mAh Lithium-Ionen-Akku
- Stromversorgung: USB Kabel (USB C)
- LED Technik: 395 nm UV, XPG4
- Lichtstrom 100%: 800 lm
- Leuchtdauer 100%: 3 h
- Leuchtweite: 150 m
- Ladezeit: 5 h
- Schutzart (IP): IP44
- Schutzart (IK): IK08

Artikelnummer

1979-75