

POWER420H-12

120 mm Lüfter

POWER420H-12

Office Serie



Das Power 420H-12 bietet ein gutes Verhältnis von Preis und Leistung: durch den 120mm-Lüfter ermöglicht das LC420-12 V2.31 ein leises und stressfreies Arbeiten, sowohl im Büro als auch Zuhause. Trotz der geringen Lautstärke bietet das Netzteil durch das Lüftungsgitter an der Rückseite eine gute Kühlleistung für Ihr System. Das Netzteil ist mit allen relevanten Anschlüssen des Office-Sektors ausgestattet.

Durch moderne Stromspartechnologie wird der Stromverbrauch im Standby-Modus vermindert (0,21W) und die Effizienz Ihres Netzteils auf bis zu 89,48% erhöht.

Inklusive Aktiv-PFC (Leistungsfaktorkorrektur zur effizienten Nutzung des verbrauchten Stroms) und allen relevanten Sicherheitsschaltkreisen.

Anschlüsse:

- 1x 20+4-Pin Mainboard 40 cm
- 1x 4+4-Pin Mainboard 12V (EPS) 40 cm
- 1x PCI-Express 6-Pin 40 cm
- 3x SATA 2x 40/1x 55 cm
- 1x PATA 70 cm
- 1x FDD 55 cm

Barcode:

Prüfzeichen:

Lüfter:

PFC:

Gewicht (retail):

Maße:

4250236830513

TÜV, CE

120 mm

aktiv

1,274 kg

85 x 150 x 141 mm
(Höhe x Breite x Tiefe)

Leistung:

- +3,3V: 21A
- +5V: 15A
- +12V1: 11A
- +12V2: 8A

300W Continuous
350W max./ Peak