

Datenblatt | Handmixer mit Turbo

Marke: MELISSA | Artikelnummer: 16200085 | Product EAN number: 5707160020309

Produkteigenschaften

Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige für schwache Batterie	Nein
Backup-Batterie	Nein
Batterie 1 Gefahrgut	Nein
Batterie 2 Gefahrgut	Nein
Batterie mitgeliefert 1	Nein
Batterie mitgeliefert 2	Nein
Batterie Nutzung für 1 (Hauptfunktion des Produkts)	Nicht anwendbar
Batterie wiederaufladbar 1	Nein
Batterie wiederaufladbar 2	Nein
Batteriestandsanzeige	Nein
Ein-/Ausschalter	Ja
Elektronische Diebstahlsicherungsetiketten erforderlich	Nein
Farbe	Schwarz
Geschwindigkeitseinstellung	5 Geschwindigkeitsstufen
Leistung	300 W
Material	Kunststoff
Material Gehäuse	ABS-Kunststoff
Maximaler Energieverbrauch	300 W
Netzkabellänge	0.11 m
Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Rotierende Schüssel	Nein
Spülmaschinen geeignet	Nein
Standfunktion	Nein
Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Turbofunktion	Ja
UN38.3 anwendbar / Das Produkt hat einen Lithium-Ionen-Akku	Nein

Verpackungsinformationen

Marke	MELISSA
Bestellcode	16200085
EAN single product:	5707160020309
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	1570716002030
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Handrührgerät
	Knethaken In Chrom

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	105 mm	150 mm	205 mm	1120 g
6	215 mm	315 mm	325 mm	7080 g

