

ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Zackband



0800284

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800284>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Zackband, Matte, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen von 1 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 100, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 5,5 mm



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0800284
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG2123
GTIN	4017918005887
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,57 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,51 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Rastermaß	6,2 mm
Beschriftung	
Anzahl der Einzelschilder	100
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	10
Bedruckungsrichtung	längs bedruckt
Bedruckung	fortlaufende Zahlen von 1 ... 100
Nutentyp	flach

Maße

Breite	5,55 mm
Höhe	8,12 mm
Tiefe	2,00 mm
Rastermaß	6,2 mm

Textfeld

Textfeldbreite	5,5 mm
Textfeldhöhe	5 mm

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Basiselement	PA
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung)
-------------------	--

Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Zackband

0800284

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800284>



Montage

Montageart	verrasten
------------	-----------

ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Zackband

0800284

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800284>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de