

# WM-CARRIER/B (55X15)LPR - Kabelmarkerträger



0830424

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830424>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelmarkerträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser:  $\geq 9$  mm, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 55 mm

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 0830424       |
| Verpackungseinheit                       | 100 Stück     |
| Mindestbestellmenge                      | 100 Stück     |
| Verkaufsschlüssel                        | BH            |
| Produktschlüssel                         | BG231A        |
| GTIN                                     | 4046356716147 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,876 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,876 g       |
| Zolltarifnummer                          | 39204910      |
| Ursprungsland                            | DK            |

## Technische Daten

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 100 mm  |
| Höhe   | 15 mm   |
| Tiefe  | 0,36 mm |

### Textfeld

|                |       |
|----------------|-------|
| Textfeldbreite | 55 mm |
| Textfeldhöhe   | 15 mm |

### Materialangaben

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Farbe                 | transparent |
| Material              | Polyester   |
| Material Basiselement | Polyester   |
| Inhaltsstoffe         | halogenfrei |

### Kabel / Leitung

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Leitungsaußendurchmesser | ≥ 9,00 mm |
|--------------------------|-----------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -10 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage)                       | 10 °C            |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C            |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 %             |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

### Montage

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Kabelbindermontage |
|------------|--------------------|

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002248 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)