PC 6-SH-PLATE 1-7,62 - Schirmanschluss

1128864

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1128864

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schirmblech, Artikelfamilie: EMV-Schirmung, Breite: 38,4 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1128864
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	AA
Produktschlüssel	AAHZAA
GTIN	4063151055943
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	25,04 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produktfamilie	EMV-Schirmung
Polzahl	1
Rastermaß	7,62 mm

Maße

Breite	38,4 mm
Höhe	5,34 mm
Länge	88,52 mm
Rastermaß	7,62 mm

Materialangaben

Oberflächenbeschaffenheit	unbeschichtet
Material Kontakt	Federstahl

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C

Montage

Befestigung für den Stecker

Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27460403
ECLASS-13.0	27460403

ETIM

ETIM 10.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de