

CRIMPFOX 10T-F - Presszange

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1134913>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: $0,14 \text{ mm}^2$, Querschnitt max.: 10 mm^2 , für TWIN Aderendhülsen bis $2 \times 4 \text{ mm}^2$, automatische Querschnittsanpassung, frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, Gewicht 302 g, schwarz

Ihre Vorteile

- Große Querschnittsabdeckung von $0,14 \text{ mm}^2$... 10 mm^2
- Für Aderendhülsen bis 18 mm Länge
- Komfortable Handhabung durch geringe Griffweite bei optimalem Handkraftverlauf
- Prozesssicher dank Zwangssperre und selbsteinstellendem Gesenk
- Für TWIN-Hülsen geeignet durch die stufenlose Selbsteinstellung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1134913
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4063151067168
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	389,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	301,8 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Verpressung	Trapez-Crimp
Produkteigenschaft	Drehbares, selbsteinstellendes Crimpgesenk (Duo-Varianten)
	Kompakt, leicht und optimal ausbalanciert
	Geringe Griffweite
	Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
	Geringe Betätigungskraft
	Für TWIN-Aderendhülsen geeignet
	Griff mit Antirutschpad
	Werkzeuglos entriegelbare Zwangssperre

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,14 mm ²
Querschnitt max.	10 mm ²
AWG min	26
AWG max	8

Elektrische Eigenschaften

Sicherung	DIN 46228-1, DIN 46228-4
-----------	--------------------------

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm ² ... 10 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
Querschnittsbereich AWG	26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

Maße

Breite	65 mm
Höhe	25 mm
Länge	180 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX 10T-F - Presszange

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1134913>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 10T-F - Presszange

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1134913>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de