

CRIMPFOX-TC MP-6 - Crimpzange mit Digitalanzeige



1202888

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202888>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für gedrehte Kontakte, universelle Querschnittseinstellung, bis max. 6,0 mm², Digitalanzeige mit 0,01 mm Schrittweite, Zwangssperre entriegelbar, notwendiges Zubehör Locator zur Kontaktpositionierung

Ihre Vorteile

- Elektronische Verschleißüberwachung mit Rekalibrierungsfunktion
- Prozesssicher durch Zwangssperre und Einstellungssicherung
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- Sichere und einfache Handhabung durch Digitalanzeige und optionale Positionierhilfe
- Drehbarer Locator sorgt für eine exakte Positionierung der Kontakte im Crimpbereich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1202888
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3135
GTIN	4063151267711
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.140,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.140,7 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Für gedrehte Crimpkontakte von 0,14 mm²...4,0 mm² der Serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., CC1.5-TS-2,10..., CC1.5-TS-2,50..., die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Packungsbeilage
Hinweis zur Anwendung	Anwendung, nur mit Locator, Auswahl siehe Zubehör
Nutzungsbeschränkung	
EMV-Hinweis	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich

Artikeleigenschaften

Verpressung	Vierdorn-Pressung
Produkteigenschaft	Elektronische Verschleißüberwachung mit Rekalibrierungsfunktion
	Entriegelbare Zwangssperre
	Optionale Positionierhilfe

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,14 mm²
Querschnitt max.	6 mm²
AWG min	26
AWG max	10

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm² ... 6 mm²
Querschnittsbereich AWG	26 ... 10

Maße

Breite	94 mm
Höhe	28 mm
Länge	236 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	Stahl

CRIMPFOX-TC MP-6 - Crimpzange mit Digitalanzeige



1202888

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202888>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202888>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	894d1c6f-7088-4bbd-a917-a42c74c7be7c