

SK 35 - Schirmanschlusssklemme



3026463

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3026463>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schirmanschlusssklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Übergangswiderstand < 1 mΩ

Ihre Vorteile

- Einfaches Handling
- Federndes, großflächiges Druckstück
- Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet
- Rändelschraube
- Schirmverbindungen sind als Komponenten nach den Anforderungen der Richtlinie und den Normen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen nicht zertifizierungsfähig. Somit ist der Einsatz der Schirmanschlusssklemmen im Ex-Bereich auch ohne eine entsprechende Zulassung und Kennzeichnung möglich.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3026463
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BE7512
GTIN	4017918167998
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	63,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	63,3 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

SK 35 - Schirmanschlusssklemme

3026463

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3026463>



Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis	Schirmanschlusssklemmen dürfen nicht zur Zugentlastung von Kabel/Leitern verwendet werden.
	Nicht für Schutzleiteranschlüsse einzusetzen.

Artikeleigenschaften

Rastermaß	40 mm
Anzahl der Anschlüsse	1
Anzahl der Reihen	1


Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0 W
Übergangswiderstand	< 0,001 Ω

Anschlussdaten

Schutzleiterfuß	Ja
Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M5
Anzugsdrehmoment	1,5 ... 1,8 Nm

Maße

Maßzeichnung	
Breite	40 mm
Höhe	20 mm
Tiefe	160,5 mm
Rastermaß	40 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	20 mm ... 35 mm
------------------	-----------------

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Stahl

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	20 mm ... 35 mm
--------------------------	-----------------

SK 35 - Schirmanschlussklemme



3026463

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3026463>

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

Montage

Montageart	N-Sammelschiene
------------	-----------------

SK 35 - Schirmanschlusssklemme


3026463

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3026463>




Zeichnungen


Maßzeichnung



Maßzeichnung



Diagramm



SK 35 - Schirmanschlussklemme



3026463

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3026463>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 10.0	EC002020
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SK 35 - Schirmanschlussklemme



3026463

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3026463>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,607 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de