

# BN WH - Marker für Klemmen



1401404

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401404>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Marker für Klemmen, Nagel, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 4 mm

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1401404       |
| Verpackungseinheit                       | 100 Stück     |
| Mindestbestellmenge                      | 100 Stück     |
| Verkaufsschlüssel                        | BH            |
| Produktschlüssel                         | BG211B        |
| GTIN                                     | 4017918020378 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,047 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,044 g       |
| Zolltarifnummer                          | 39269097      |
| Ursprungsland                            | PL            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Rastermaß                 | 4,2 mm |
| Beschriftung              |        |
| Anzahl der Einzelschilder | 1      |

### Maße

|           |         |
|-----------|---------|
| Breite    | 4,00 mm |
| Höhe      | 4,00 mm |
| Tiefe     | 5,50 mm |
| Rastermaß | 4,2 mm  |

### Textfeld

|                |      |
|----------------|------|
| Textfeldbreite | 4 mm |
| Textfeldhöhe   | 4 mm |

### Materialangaben

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe                          | weiß (RAL 9010)          |
| Material                       | PA                       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                       |
| Material Basiselement          | PA                       |
| Inhaltsstoffe                  | silikon- und halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### UV Beständigkeit

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung) |
|-------------------|------------------------------------------|

#### Wischfestigkeit der Aufschriften

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07             |
|                   | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) |

#### Umgebungsbedingungen

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -40 °C ... 100 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C             |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 %              |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

### Montage

|            |         |
|------------|---------|
| Montageart | stecken |
|------------|---------|

1401404

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401404>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

1401404

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401404>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)