



Kaffeemühle CM802

CM802EU

- Aluminiumgehäuse
- Aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk
- Profi-Kaffeemühle mit 40 Mahlgradeinstellungen für unterschiedliche Zubereitungsarten (Espresso, Filterkaffee, French Press etc.)
- „Grind on demand“ – für frisches Aroma
- Individuelle Mahlmenge, direkt in Siebträger und Co. mahlen
- Langsam laufender, aromaschonender Motor
- Abnehmbarer 350 g Bohnenbehälter mit Schiebeverschluss
- Herausnehmbares Mahlwerk, zur Feineinstellung
- Antistatik-Einsatz und fünfteiliges Aluminium-Schaukelrad
- Herausnehmbare Tamping-Matte
- Zubehör: Kaffeemehlbehälter mit Staubdeckel, Reinigungsbürste, Siebträgerhalter (zwei Größen), Fülltrichter für zentriertes und sauberes Portionieren

TECHNISCHE DATEN

Leistung	230 V ~ 128 W 50 Hz
----------	---------------------

LOGISTISCHE DATEN

EAN	4001627001476
Maße Produkt (L x B x H)	230 x 135 x 397 mm
Nettogewicht Produkt	2,5 kg
VPE	2
EAN-VPE	4001627001483
Maße des Verkaufskartons	311 x 180 x 287 mm
Produktgewicht inkl. Verkaufskarton	3,2 kg
Maße des 1-er Umkartons (L x B x H)	
Maße des 2-er Umkartons (L x B x H)	380 x 329 x 305 mm
Stück / Lage	12
Lage / Palette	6
Stück / Palette	72
ca. Maße volle Palette (L x B x H)	1200 x 800 x 1980 mm
ca. Gewicht volle Palette	282 kg