



Eco
Power
Motion

ARTIKEL Sliced Kitchen G 50

ARTIKEL.NR. G 50

AUSSTATTUNG

- Edler Einstiegs-Allesschneider
- „Made in Germany“
- Farbe grau
- Metallmaschine mit rutschfestem Standfuß
- Einfachste Bedienung
- Sichere Handhabung
- Durch kompakte Abmessungen für jede Küche geeignet
- 45-170 Watt Eco Power Motion Motor für höchste Laufruhe bei konstanter Drehzahl
- Edelstahl-Wellenschliffmesser mit Safety-Verschluss für schnellen und sicheren Messerwechsel: Ideal für Brot, Wurst oder Käse
- Messerabdeckplatte für optimale Schneidergebnisse
- Stabiler und leichtgängiger Schlitten mit Kindersicherung
- Kabelfach

TECHNISCHE DATEN

Leistung 230 V ~ 45 - 170 Watt
50 Hz

LOGISTISCHE DATEN

EAN	4001627012533
Maße Produkt (L x B x H)	325 mm x 230 mm x 240 mm
Nettogewicht Produkt	2.33 kg
VPE	1
EAN-VPE	4001627012533
Maße des Verkaufskartons	386 mm x 283 mm x 269 mm
Produktgewicht inkl. Verkaufskarton	3.08 kg
Maße des 1-er Umkartons (L x B x H)	---
Maße des 2-er Umkartons (L x B x H)	---
Stück / Palette	48 Stk.
Lage / Palette	6 Stk.
Stück / Lage	8 Stk.
ca. Maße volle Palette (L x B x H)	1220 mm x 795 mm x 2000 mm
ca. Gewicht volle Palette	170,00 kg

**SLICED
KITCHEN.**



SLICED KITCHEN G 50

