

Name des Ausstellers:
Adresse des Ausstellers:

Bramcke Hungary Kft.
4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Ausgabedatum:
Dokumentierte Version:

2025.12.16.
DS2512

VERPACKUNGSBILD



ALLGEMEINE INFORMATION

EAN	5999143203025
Produktcode	ACLO28NW-14W-OLI-B
Markenwebsite	-
Verpackung	1
Garantie	-
Bescheinigungen	-

ABMESSUNGEN

Höhe	45mm
Breite	280mm
Tiefe	280mm

TECHNISCHE DETAILS

Watt	14W
Technologie	-
Sockel	Integrated
Helligkeit	2.100lm
Lumen / W	150
Chip-Typ	SMD2835
Spannungsbereich	AC220-240V
Abstrahlwinkel	120°
CRI	>80
Farbtemperatur	4.000K NW
Verstellbare Farbtemperatur	-
dimmbar	-
IP-Klasse	IP20
Werkstoff	Eisen + PMMA
Farbe	schwarz / weiß
Lebensdauer (Stunden)	25.000h

ABBILDUNG DES PRODUKTS



Name des Ausstellers:
Adresse des Ausstellers:

Bramcke Hungary Kft.
4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Ausgabedatum:
Dokumentierte Version:

2025.12.16.
DS2512

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

	VE	Karton
EAN	5999143203025	5999143203032
Größe	-	-
Nettogewicht	384gram	3,84kg
Bruttogewicht	600gram	5,38kg
Verpackung	1	10

UMRISS

INFORMATIONEN ZUR PHOTOMETRIE