

# PRODUKTDATENBLATT

## Flex TV Mood Light 835 USB

FLEX TV MOOD LIGHT | Dekorative LED-Streifen mit warmweißem Licht für den Innenbereich, selbstklebend, mit USB-Anschluss



---

### Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

---

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

---

### Produkteigenschaften

- Lichtfarbe: Strahlendes Weiß
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Nennleistung                  | 2,80 W     |
| Nennspannung                  | 5 V        |
| Nennstrom                     | 560,000 mA |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | 1,00       |
| Schutzklasse                  | III        |

Photometrische Daten

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 320 lm    |
| Farbtemperatur                                | 3500 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80      |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG1       |
| Ausstrahlungswinkel                           | 120 °     |

Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Länge          | 1500,00 mm |
| Breite         | 8,00 mm    |
| Höhe           | 3,00 mm    |
| Produktgewicht | 70,00 g    |



FLEX TV MOOD LIGHT 3500K USB

Materialien & Farben

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Produktfarbe    | Weiß       |
| Gehäusefarbe    | Weiß       |
| Gehäusematerial | Kunststoff |

Anwendung & Installation

|              |           |
|--------------|-----------|
| Anschlussart | USB TYP-A |
| Schutzart    | IP20      |
| Dimmbar      | Nein      |
| Montageart   | Anbau     |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Mit Leuchtmittel                  | Ja   |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |

### Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 10000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Normen                            | CE / UKCA          |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |

### Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

### Sicherheitshinweise

- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.

### DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | Flex TV Mood Light       |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Safety insert G11226667  |
|  | Konformitätserklärung                     | FLEX TV MOOD AND BATTERY |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | LED fixed luminaire      |

### VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854449017 | Faltschachtel<br>1                     | 57 mm x 117 mm x 118 mm             | 102.00 g      | 0.79 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854449024 | Versandschachtel<br>16                 | 250 mm x 245 mm x 260 mm            | 1994.00 g     | 15.93 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.