

Foscam FN9108W-B4-2T 8-Kanal 5 MP WLAN-Überwachungsset mit 4 Überwachungskameras, Wi-Fi 6

EAN: 6954836068946

Das Überwachungsset Foscam FN9108W-B4-2T mit moderner Wi-Fi-6-Technologie ermöglicht eine sehr schnelle, stabile und verzögerungsfreie Verbindung zwischen Netzwerkrekorder und Kameras. Durch die optimierte Datenübertragung eignet sich das System ideal für hochauflösende Videoüberwachung in Echtzeit – selbst bei mehreren gleichzeitig aktiven Kameras.



Das Set liefert ein voll integriertes System, das sofort nach dem Einschalten betriebsbereit ist. Die Kameras verbinden sich automatisch mit dem NVR und erzeugen zuverlässig eine lückenlose Überwachung im Innen- und Außenbereich.

Dank des Netzkabellosen Systemdesigns lassen sich die Kameras flexibel positionieren. Der Installationsaufwand wird minimiert, da keine umfangreiche Netzwerkverkabelungen notwendig sind.

Die integrierte Mesh-Funktion sorgt für eine stabile Wi-Fi-Abdeckung. Jede Kamera fungiert als Knotenpunkt für andere Kameras, wodurch ein starkes Netzwerk entsteht, das bis zu 300 Meter Reichweite (freie Sicht) abdecken kann. Es wird automatisch die optimale Verbindung gewählt, um die bestmögliche Signalqualität sicherzustellen.

Neben bewährter Bewegungs- und Geräuscherkennung bietet das System eine erweiterte Personenerkennung. Diese Technologie erkennt zuverlässig menschliche Formen und reduziert Fehlalarme durch Tiere, Schatten oder Objekte. Bei erkannter Person wird eine sofortige Benachrichtigung gesendet, sodass potenzielle Risiken frühzeitig erkannt werden können.

Mit den 18 Infrarot-LEDs ist eine Nachtsicht-Reichweite von bis zu 20 m möglich, so dass auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein klarer und eindeutiger Videobeweis bei Einbrüchen oder ähnlichem sichergestellt ist.

Modernste Video-Stream-Kompression H.264+ Codec, der die Vorteile von Speicher- und Bandbreiteinsparungen bei höherer Effizienz bietet, erreicht eine qualitativ hochwertige Videovorschau und Aufnahme bei niedriger Bitrate.

Der Fernzugriff war noch nie so einfach. Sie können auf die Kameras innerhalb von Sekunden zu jeder Zeit über die Foscam VMS oder über eine mobile APP zugreifen.

Die Aufzeichnung und Speicherung von Videodateien auf einer Festplatte ist mit dem NVR ohne weiteres möglich. Die integrierte 2 TB Festplatte kann alle Kameras im Dauerbetrieb aufzeichnen. Bei Bedarf kann die Speicherkapazität durch Ersatz der eingebauten 2TB-Festplatte auf bis zu 8 TB erweitert werden.

Hauptmerkmale

- 8-Kanal-NVR mit HDMI und VGA-Anschlüssen
- Liveansicht und Wiedergabe
- Einfache Plug & Play Installation
- Hochauflösende Kameras mit lebendigen Tag- und Nachtbildern
- Nachtsicht mit 18 Infrarot-LEDs auf bis zu 20 m
- Mesh-Netzwerk-Technologie, bis zu 300 m Reichweite
- Unterstützung Wi-Fi 6 Technologie
- Effiziente H.264+ Videokompression
- Fernzugriff über die Foscam App oder das Video Management System (VMS)
- Vorinstallierte 2 TB Festplatte für kontinuierliche 24/7-Aufnahme
- Wasserdichte IP66 Überwachungskameras für den Innen- und Außeneinsatz
- Erweiterte Bewegungs- und Personenerkennung

Technische Daten

Netzwerkrekorder	Modell	FN9108W
Video Eingang	IP-Videoeingang	8 Kanäle FHD-IP-Kameraeingang
Video-Ausgang	HDMI-Ausgang	1 × HDMI
	VGA-Ausgang	1 × VGA
	Bildschirmauflösung	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768
Aufzeichnung	Aufnahmeauflösung	Bis zu 8 MP pro Kanal (8 ch @ 8 MP)
	Aufnahmemodi	Manuell / Zeitgesteuert / Bewegungserkennung
	Komprimierungsformat	H.264 +
Wiedergabe	Synchrone Wiedergabe	8-Kanal synchrone Videowiedergabe
	Wiedergabemodus	Pause / Stopp / Langsam / Schnell / Bildwiedergabe
Netzwerk	Ethernet	Ein RJ45- Anschluss mit 10/100 Mbit / s
	Mesh	Mesh-Statusverwaltung
	WLAN Standard	IEEE802.11b / g / n / ax
	WLAN-Verschlüsselung	WPA, WPA2
	Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, DHCP
Festplatte	Kapazität	Bis zu 8 TB (Die 2 TB Festplatte ist integriert.)
Externe Schnittstelle	Netzwerkschnittstelle	1 × 10/100 Mbit / s RJ45- Anschluss
	USB-Schnittstelle	2 × USB2.0-Schnittstelle für Maus und externen Speicher
	Taste	1 × Reset-Taste
Software	Betriebssysteme	Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (Foscam App), IOS (Foscam App)
	Smartphone	iOS, Android, 3G/4G/5G Smartphones
Sprache	Sprache	20 Sprachen
Allgemein	Netzteil	DC 12V / 2A
	Abmessung (L x B x H)	234 mm x 234 mm x 52 mm
	Gewicht (g)	1070 g
	Betriebstemperatur	-10 ° C ~ 50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 85% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F)
	Lagerluftfeuchtigkeit	0% ~ 90% nicht kondensierend
Kamera	Modell	FI9925W
Bildsensor	Sensorart	Hochauflösender CMOS-Farbsensor
	Videoqualität	5.0 Megapixel (2880x1620)
	Gegenlichtkompensation	Ja
Objektiv	Objektivtyp	f: 4 mm, F: 2,0
	IR-Bereich	20 m
	Infrarot-Modus	Automatisch
	Blickwinkel	Diagonal: 104.5°, Horizontal: 91.8°, Vertikal: 51.2°
	DORI (nur als Referenz)	Erkennen (25 px/m): 63,2 m Beobachten (63 px/m): 25,1 m Wiedererkennen (125 px/m): 12,6 m Identifizieren (250 px/m): 6,3 m
Netzwerk	Ethernet	Ein RJ45- Anschluss mit 10/100 Mbit / s
	Mesh	Jeder IPC als WLAN-Relay
	WLAN Standard	IEEE802.11b / g / n / ax
	Datenrate	IEEE802.11b: 11 Mbit / s (max.); IEEE802.11g: 54 Mbit / s (max.); IEEE802.11n: 150 Mbit / s (max.); IEEE802.11ax: 286.8 Mbit / s (max.).
	WLAN-Verschlüsselung	WPA, WPA2
	Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, NTP, DHCP
System-anforderungen	Betriebssystem	Microsoft Windows (Foscam VMS), MacOS (Foscam VMS), Android (Foscam App), iOS (Foscam App)
	Smartphone	iOS,Android,3G/4G/5G Smartphones
Software-Features	Videoformat	H.264+
	Multi-Stream	Dual Streams
	Bewegungserkennung	Ja
	Personenerkennung	Ja
	Tag / Nacht	Ja
	Zoom	20x Digital Zoom Funktion (Foscam App und Foscam VMS)

Allgemein	Wasserdicht	IP66
	Gewicht	390 g
	Strom	DC 12 V
	Energieverbrauch	<5 W
	Abmessung (L x B x H)	177 mm (L) x 70 mm (B) x 70 mm (H)
	Betriebstemperatur	-10 ° C ~ 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10% ~ 80% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F)
	Lagerluftfeuchtigkeit	0% ~ 90% nicht kondensierend

Lieferumfang

- 1x Foscam 8-Kanal Netzwerkrekorder, inkl. 2 TB Festplatte
- 4x 5 MP Bullet IP Kamera (FI9925W)
- 4x Bohrschablone
- 4x Set Schrauben
- 1x Netzteil für NVR
- 4x Netzteil für Kamera
- 1x Ethernet Kabel 1,5 m
- 1x USB-Maus
- 1x Warnungsaufkleber groß und 4 x Warnungsaufkleber klein
- 1x Schnellstartanleitung