

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2023/1669 der Kommission im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Smartphones und Slate-Tablets

1. Marke Gigaset		2. Modellkennung GS6-2
3. Allgemeine Produktparameter:		
Parameter		Wert
4. Art des Geräts		Smartphone
5. Betriebssystem		Android
6. Energieeffizienzklasse		A
7. Vom Benutzer austauschbare Batterie		Ja
8. Batterielaufzeit pro Zyklus (ENDE _{Gerät} [h])		55
9. Batterielaufzeit in Zyklen — Standardeinstellungen [Zyklen]		1 000
10. Nennkapazität der Batterie (C _{rated} [mAh])		5 200
11. Versand mit Schutzabdeckung		Ja
12. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt [n]		270
13. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt, im vollständig erweiterten Zustand geprüft [n]		n.a.
14. Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall		A
15. Eindringungschutzgrad		IP68
16. Angegebene Eintauchtiefe in Wasser, bei IPx8 [m]		1,20
17. Ritzbeständigkeit des Bildschirms auf Mohs-scher Härteskala		7
18. Ladege-rät	Erforderliche Ausgangsleistung [W]	30
	Steckverbindertyp (am Ende des Geräts)	USB-C
Angaben zur Reparierbarkeit:		
19. Garantierte Mindestverfügbarkeit von Sicherheits-, Korrektur- und Funktionsaktualisierungen für das Betriebssystem (Jahre)		7
20. Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index)		A
21. Reparierbarkeitsindex		4,24
21a. Wert „Zerlegungstiefe“ (S _{DD})		3,40
21b. Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S _F)		4,75
21c. Wert „Werkzeuge (Typ)“ (S _T)		3,90
21d. Wert „Ersatzteile“ (S _{SP})		4

21e. Wert „Software-Aktualisierungen (Dauer)“ (S _{SU})	5
21f. Wert „Reparaturinformationen“ (S _{RI})	5
22. Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparateure und Endnutzer	https://service.gigaset.com/de/support/solutions/75000005907
23. Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer	https://service.gigaset.com/de/support/solutions/75000005907
24. Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern	https://service.gigaset.com/de/support/solutions/75000005907
Weitere Angaben:	
25. Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie [Monate]	24

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 15



EPREL-Eintragungsnummer 2565940

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2565940>

Lieferant: Gigaset Technologies GmbH (Hersteller)

Website: www.gigaset.com

Kundenbetreuung:

Name: Allgemeiner_Kontakt

Website: www.gigaset.com/contact

E-Mail-Adresse: support@gigaset.com

Telefonnummer: 00492871912912

Anschrift:

Frankenstr 2
46395 Bocholt
Deutschland