

PD 2G 18-EC LD 55 TC

Kompakter 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
18 V

Bestell-Nr. 534914

GTIN 4030293287549



- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Kompakter, leistungsstarker Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Kopflänge. Der Allround-Schrauber für jeden Handwerker
- + Gasgebeschalter mit Einschaltsperr
- + Elektronische Schnellbremse
- + Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- + Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- + Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	65 Nm
Max. Drehmoment, weich	35 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1800 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 8000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 28800 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	52 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	164,5 x 69 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

- 1 Bitgarage (430862)
- 1 Gürtelclip
- 1 Transportkoffer
- 1 Ladegerät 18 V (483745)
- 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)