

ABLUFSTEUERUNG

ASF-410

Durch die einfache Montage der **FUNK-ABLUFSTEUERUNG ASF-410** können angeschlossene Geräte, wie z. B. Dunstabzugshauben oder Ventilatoren, nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden.

- Funk-Reichweite bis zu 50 Meter (Freifeld)
- Codiert gegen Überschneidungen mit ähnlichen Funkgeräten

SENDER (Fenster)

- Der **innovative Sender** benötigt keinen Magnetkontakt. Dadurch gehören Fehlschaltungen aufgrund abgefallener oder defekter Magnete der Vergangenheit an.
- Einfache und schnelle Montage:
Verdeckte Verschraubung der Ankerplatte. Sender aufschieben, einrasten, feinjustieren (über drehbare Abstandsgewindehülse) – fertig!
- LED-Statusanzeige: Fenster OFFEN (grün), Fenster GESCHLOSSEN (rot)
- Inkl. 3V Lithium-Batterie CR2477 (Lebensdauer ca. 2 Jahre)

EMPFÄNGER (Abzugshaube, Ventilator)

- Zwischensteckgerät inkl. Kindsicherung
- Schaltet angeschlossene Geräte bei geöffnetem Fenster **EIN** und bei geschlossenem Fenster **AUS**
- LED-Statusanzeige: Fenster OFFEN, Fenster GESCHLOSSEN
- Schaltleistung 1800 Watt (8A)



ASF-410 FUNK-ABLUFSTEUERUNG

MODELL	ASF-410 Funk-Abblufsteuerung mit Fenster-Sender	
LIEFERUMFANG	1x Sender inkl. 1x 3V Lithium-Batterie CR2477, 1x Schaltgerät (Empfänger)	
GERÄT (B x H x T)	SENDER: 64 x 36 x 34mm • EMPFÄNGER: 57 x 57 x 72 mm	
VERPACKUNG	140 x 110 x 75 mm (B x H x T) • 265 g	
VE	20 Stück • 395 x 305 x 245 mm (B x H x T) • 5,6 kg	
STROMVERSORGUNG	SENDER: 3V Lithium-Batterie CR2477 (enthalten), EMPFÄNGER: 230 V / 50 Hz	
SCHALTLEISTUNG	max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis zu 50 m (Freifeld) • Funkfrequenz: 434 MHz Sendeleistung < 5mW	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4260070563034	Art.-Nr: 15028

KOMPLETTSET ASF-410



- Funk-Schaltgerät für die Steckdose
- Funk-Fensterschaltkontakt (Sender) mit Zusatz-Gewindehülse lang
- CR2477 Lithium-Batterie
- Montagematerial
- Betriebsanleitung mit Berechnungsformel