

ABLUFSTEUERUNG

Durch die einfache Montage der **FUNK-ABLUFSTEUERUNG ASF-510** können angeschlossene Geräte, wie z. B. Dunstabzugshauben oder Ventilatoren, nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden.

- Funk-Reichweite bis zu 50 Meter (Freifeld)
- Codiert gegen Überschneidungen mit ähnlichen Funkgeräten

SENDER (Fenster)

- Der **innovative Sender** benötigt keinen Magnetkontakt. Dadurch gehören Fehlschaltungen aufgrund abgefallener oder defekter Magnete der Vergangenheit an.
- Einfache und schnelle Montage:
Verdeckte Verschraubung der Ankerplatte. Sender aufschieben, einrasten, feinjustieren (über drehbare Abstandsgewindehülse) – fertig!
- LED-Statusanzeige: Fenster OFFEN (grün), Fenster GESCHLOSSEN (rot)
- Inkl. 3V Lithium-Batterie CR2477 (Lebensdauer ca. 2 Jahre)

EMPFÄNGER (Abzugshaube, Ventilator)

- Zwischensteckgerät inkl. Kindersicherung
- Schaltet angeschlossene Geräte bei geöffnetem Fenster **EIN** und bei geschlossenem Fenster **AUS**
- LED-Statusanzeigen: Fenster OFFEN, Fenster GESCHLOSSEN und Netzbetrieb
- Schalleistung 1800 Watt (8A)



ASF-510

FUNK-ABLUFSTEUERUNG

MODELL	ASF-510 Funk-Abluftsteuerung mit Fenster-Sender	
LIEFERUMFANG	1x Sender inkl. 1x 3V Lithium-Batterie CR2477, 1x Schaltgerät (Empfänger)	
GERÄT	SENDER: 64 x 36 x 34mm • EMPFÄNGER: 55 x 109 x 73 mm	
VERPACKUNG	110 x 190 x 75 mm (B x H x T) • 325 g	
VE	20 Stück • 405 x 395 x 245 mm (B x H x T) • 6,8 kg	
STROMVERSORGUNG	SENDER: 3V Lithium-Batterie CR2477 (enthalten), EMPFÄNGER: 230 V / 50 Hz • Frequenz: 434 MHz	
SCHALTLEISTUNG	max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis zu 50 m (Freifeld)	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4260070563041	Art.-Nr: 15029

KOMPLETTSET ASF-510



- Funk-Schaltgerät für die Steckdose
- Funk-Fensterschaltkontakt (Sender) mit Zusatz-Gewindehülse lang
- CR2477 Lithium-Batterie
- Montagematerial
- Betriebsanleitung mit Berechnungsformel