

AKKU FLASCHENLEUCHE

MIT
FLASCHENADAPTER

Hochwertige LED Flaschenleuchte mit bis zu 3 Tagen Leuchtdauer

- Inkl. Flaschenadapter (Für Flaschenhals mit Innendurchmesser von ca. 17-22 mm)
- Leistungsstarker Lithium-Akku 3,7V / 5200 mAh (Typ: 18650) wechselbar für eine höhere Produkt-Nachhaltigkeit (Lebensdauer)
- Extra-lange Leuchtdauer: 8 - 72 Stunden (je nach eingestellter Helligkeit)
- Wählbare Leuchtmodi:
 - Warmweiß dimmbar (ca. 2700K)
 - Automatischer Dauer-Farbwechsel (256 LED-Leuchtfarben)
 - 7 LED-Leuchtfarben manuell wählbar
- Lampenschirm mit robuster Schutzlackierung in grau
- Spritzwassergeschützt gem. IP 44
- Inkl. Ladekabel und Anleitung



ANWENDUNGSBEISPIELE

LIEFERUMFANG

- 1x Akku-Leuchten-Kopf (Lampenschirm Metall)
- 1x Flaschenadapter
- 1x Ladekabel (ohne Netzteil)
- 1x Anleitung (DE+GB)



LUNA-70 G

AKKU FLASCHENLEUCHE

MODELL	LUNA-70 G Akku-Flaschenleuchte	Art-Nr: 41480
LIEFERUMFANG	1x Akku-Flaschenleuchte in Grau inkl. Zubehör (Details siehe Auflistung links)	
GERÄTE	112 x 145 mm (Durchmesser x Höhe)	
VERPACKUNG	120 x 120 x 110 mm • 385 g	
VE	10 Stück • 535 x 265 x 145 • 4,9 kg	
STROMVERSORGUNG	Eingebauter Lithium-Akkupack 3,7V/5200 mAh (Typ: 18650, austauschbar)	
ZUSATZ-INFO	Weiße LED-Beleuchtung dimmbar • Spritzwassergeschützt gemäß IP44	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109135639	