

RAINBOW LINE
USB 2.0

High Speed USB-A Stick

Technische Informationen

Kapazitäten:	4 GB | 8 GB | 3x 8 GB | 16 GB | 3x16 GB 32 GB | 3x 32 GB | 64 GB | 2x 64 GB I 128 GB
Material:	Transparenter Kunststoff
Schnittstelle:	High Speed USB 2.0
Max. Daten-transferrate:	Lesen: Bis zu **28,00 MB/s** (187x) Schreiben: Bis zu **6,50 MB/s** (37x)
Betriebssysteme:	Windows 10 oder neuer MacOS 10.x oder neuer
Abmessungen:	65 x 19 x 9 mm
Gewicht:	6 g



Farben Dreier-Pack

Artikeldaten

Kapazität	Farbe	Artikelnr.	EAN	VPE
4 GB	Blau	3502450	4 034303 008513	6 Stück
8 GB	Grün	3502460	4 034303 008537	
3x 8 GB	Gelb, Rot & Schwarz	3502463	4 034303 037353	
16 GB	Schwarz	3502470	4 034303 010011	
3x 16 GB	Gelb, Rot & Schwarz	3502473	4 034303 026906	
32 GB	Transparent	3502480	4 034303 015245	
3x 32 GB	Gelb, Rot & Schwarz	3502483	4 034303 031924	
64 GB	Orange	3502490	4 034303 015924	
2x 64 GB		3502492	4 034303 031436	
128 GB	Rot	3502491	4 034303 029976	

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany

www.intenso.de