

Technaxx® Gebrauchsanleitung

Auto-Warnlicht 12V TX-349

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, um später nachschlagen oder das Produkt weitergeben zu können. Bewahren Sie das Originalzubehör ebenfalls auf. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Besonderheiten

- Einsatz bei Fahrzeugpannen oder Notfällen
- 360°-LED für hohe Sichtbarkeit
- 12V Adapter
- Magnet- und Saugnapfmontage

Konformitätserklärung



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG erklärt hiermit, dass der Gerätetyp TX-349 Prod. ID.:5334 der Richtlinie 2014/30/EU sowie den ECE R10 & ECE R65 entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.technaxx.de/reseller

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien geben Sie bitte zur Wertstoffsammlung.



Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung) Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr nutzbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Landkreises abzugeben. Damit stellen Sie sicher, dass die Altgeräte einer fachgerechten Verwertung zugeführt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrogeräte sind deshalb mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Technische Spezifikationen

Leistung	18 W
Stromquelle	12 V Autoadapter (Zigarettenanzünderstecker)
Kabellänge	3 m
LED	10 LED
Lichtmodus	Blinkend (doppelt / sechsfach) / Rotierend
Schutzklasse	IP 65
Zertifizierungen	E9*10R06/00*22834*00 (R10) E9*65R00/10*6652*00 (R65)
Klasse	T1
Arbeitstemperatur	-10 bis +50°C

Gewicht /Abmessungen	555 g / 14 cm x 14 cm x 13,5 cm
Verpackungsinhalt	Warnlicht 12V TX-349, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht



Anwendung

Dieses gut sichtbare Gerät macht andere Verkehrsteilnehmer im Falle einer Panne oder eines Notfalls auf Ihr Fahrzeug aufmerksam. Es muss auf dem Dach Ihres Fahrzeugs montiert werden, um die Sichtbarkeit zu verbessern und Ihre Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.



Wichtige Sicherheitsinformationen

- Dieses Gerät ist kein Ersatz für Nothilfe. Rufen Sie im Bedarfsfall immer den Notdienst.
- Verwenden Sie das Licht nur in Notsituationen, um eine Ablenkung anderer Fahrer zu vermeiden.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Leuchte sicher montiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Die Warnleuchte ist für den vorübergehenden Einsatz vorgesehen.
- Benutzen Sie das Licht nicht während der Fahrt, es ist für den Einsatz bei stehendem Fahrzeug vorgesehen.
- Bewahren Sie das Gerät und den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Die Leuchte ist wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Vermeiden Sie die Verwendung bei starkem Regen oder unter Bedingungen, bei denen das Gerät in Wasser getaucht werden könnte.

Das Licht mit Strom versorgen

- Stecken Sie den 12-V-Adapter in die Zigarettenanzünderbuchse Ihres Fahrzeugs.
- Das Licht schaltet sich automatisch ein, sobald es mit Strom versorgt wird.

Wenn das Licht nicht aufleuchtet, stellen Sie sicher, dass die Zündung Ihres Fahrzeugs eingeschaltet ist oder sich im Zubehörmodus befindet.


Betrieb

- Die Warnleuchte blinkt hell und aufmerksamkeitsstark. Stellen Sie sicher, dass das Licht für herankommende Fahrer sichtbar ist.
- Benutzen Sie das Licht nicht während der Fahrt. Aktivieren Sie die Warnblinkanlage nur bei stehendem Fahrzeug.
- Platzieren Sie die Leuchte im Notfall ausschließlich auf dem Dach Ihres Autos.

Licht-Modi umschalten

Die Leuchte verfügt über 3 verschiedene Modi (3):

- Doppelblitzmodus - 1
- Sechsfach- Blitzmodus - 2
- Rotationsmodus - 3



Um zwischen den Modi zu wechseln, schrauben Sie die obere gelbe Abdeckung ab und stellen Sie den Schalter je nach Bedarf auf „ON“. Schrauben Sie die Abdeckung wieder auf die Lampe. **Wichtig:** Stellen Sie immer nur einen Modus auf „ON“, da die Lampe sonst das Lichtmuster nicht richtig wiedergeben kann.

Hinweis: Die Vorschriften zum Lichtmuster können je nach Land, in dem die Lampe verwendet wird, unterschiedlich sein.

Das Licht ausschalten

- Um das Licht auszuschalten, ziehen Sie den Adapter aus der Zigarettenanzünderbuchse des Fahrzeugs.
- Entfernen Sie die Leuchte vorsichtig vom Dach Ihres Fahrzeugs.

Support

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**
Die Support-Hotline ist Mo.–Fr. von 9.00–13.00 Uhr und 14.00–17.00 Uhr erreichbar.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Stecker eindringt. Das Eindringen von Wasser in ein elektrisches Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Geräts.

In China hergestellt

Vertrieben von:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland