

9. **Europe to USA USB AC20PD**
 Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 3750 W
 USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

10. **Skitte av sikring (UK)**
 Trej friskning (glass eller keramik): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25 mm. (BS 1362)

Stoppestandarter: A,USA/Japan, B,USA, C,Euro, E,Fransk jordet stappef, F,jordet stappef, G,UK, I,Australia/Kina, J,Sveits, L,Italia, N,Brazil

Sikkerhetsregler

- Hold på afstand fra barn.
- Beregnet på forbrugende brug. Koble fra strømmettet /apparatet etter bruk.
- Bruk ikke med skadet hus.
- Unngå kontakt med væske eller fuktighet.
- Bare egnet til bruk i lukkede rom (IP20).
- Adapten er ikke en spenningsformner: Inngangsspenningen til apparatet som kobles til, må stemme overens med spenningen på det lokale strømmettet.
- Ved bruk av adapteren med apparater med høyere yteleie enn spesifisert (W = A x V) byttes sikringen.
- Ved skifte av sikring må riktig sikring settes i.
- Må ikke brukes til å lade elektriske kjøretøyer.
- Pro adapter må bare kobles til ett apparat (unntatt USB-tilkoblinger).
- Bruk ikke sammen med multistikk eller padde.
- Ved feil bruk gar produtsenten garanti part.
- Dette dokumentet og bruksanvisningen skal oppbevares.

Garanti og ansvarsfraskrivelse

Dette produktet er utstyrt i samsvar med internasjonale sikkerhetskrav. Bruken må behandle produktet forsiktig og med forsikthet. Garantien utløper etter 24 måneder fra kjøpstid, og begrenser seg utelukkende til erstatning av defekt produkt. Med unntak av erstatning av erstatning av WorldConnect AG ikke ansvarlig for direkte, indirekte og/eller følgeskader som forårsakes av (i) et mangelfullt produkt; (ii) hendelser under feil bruk; (iii) misbruk av produktet utover tiltenkt bruk; (iv) bruk som strider mot anvisningene i bruksanvisningen. Ethvert ansvar for tap av fortjeneste, driftsbrøt, datatap samt andre tap og/eller skader som oppstår i stid med tiltenkt bruk eller misbruk av produktet, er utelukkelt.

Med forbehold om endringer.
 ©2025 WorldConnect AG. Med enerett.

POLSKI

1. **World to Europe USB**
 Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
 USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

2. **World to UK USB**
 Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
 USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

3. **World to USA USB**
 Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
 USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

4. **World to CH+IT+BRA USB**
 Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
 2x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

5. **World to Europe USB AC20PD**
 Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

6. **World to UK USB AC20PD**
 Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

7. **World to USA USB AC20PD**
 Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

8. **Europe to UK USB AC20PD**
 Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

9. **World to USA USB AC20PD**
 Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

10. **Wymiana bezpieczników (UK)**
 Bezpiecznik zwłocz, zwłoczny (szklany lub ceramiczny): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Standardy wytyczac: A,USA/Japonia, B,USA, C,Europa, E,Francuski Schuko, F,Skuklo, G,UK, I,Australia/Chiny, J,Szwajcaria, L,Włochy, N,Brazylia

Wskazówki bezpieczeństwa

- Przechowywać z dala od dzieci.
- Do tymczasowego użytku. Po użyciu oddać do sieci elektrycznej/urządzenia.
- Nie stosować z uszkodzoną obudową.
- Unikać kontaktu z cieciami lub wilgocią.
- Wyłączyć do użytku w pomieszczeniach zamkniętych (IP20).
- Adapter nie jest konwerterem napięcia: Napięcie wejściowe przyłączonego urządzenia musi być zgodne z napięciem w lokalnej sieci zasilającej.
- W przypadku wykonywania adaptera z urządzeniami o większej mocy niż podano w specyfikacji (W = A x V) nastąpi zapalenie bezpiecznika.
- W razie wymiany bezpieczników użyć odpowiedniego bezpiecznika.
- Nie wolno stosować do ładowania pojazdów elektrycznych.
- Dokładnie adaptera można podłączyć tylko jedno urządzenie (za wyjątkiem przycisku USB).
- Nie stosować razem z przedłużaczami wielogniazdownymi lub przedłużaczami.
- W przypadku nieprawidłowego stosowania następuje wygaszenie gniazda produktu.
- Niniejszy dokument oraz instrukcję obsługi należy zachować.

Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności

Niniejszy produkt opracowano w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi wymogami bezpieczeństwa. Użytkownik musi obchodzić się z produktem zachowując konieczną ostrożność i staranność. Gwarancja na produkt wygasa po upływie 24 miesięcy od daty zakupu i ogranicza się wyłącznie do wymiany wadliwego produktu. Za wyjątkiem wymiany wadliwego produktu w okresie objętym gwarancją firma WorldConnect AG w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody bezpośrednie, pośrednie lub/na następcze będące konsekwencją (i) wadliwosci produktu; (ii) działania siły wyższej; (iii) niewłaściwego użytkowania produktu w sposób wykraczający poza jego przeznaczenie; (iv) użytkownika niezgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność z tytułu utraty danych, przestojów w produkcji, utraty danych oraz wszelkiej innej straty lub szkody powstałych przy prawidłowej eksploatacji lub niewłaściwym użytkowaniu produktu.

Zmiany zastrzeżone.
 © 2025 WorldConnect AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PORTUGUÊS

1. **World to Europe USB**
 Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
 USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

2. **World to UK USB**
 Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
 USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

3. **World to USA USB**
 Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
 USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

4. **World to CH+IT+BRA USB**
 Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
 2x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

5. **World to Europe USB AC20PD**
 Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

6. **World to UK USB AC20PD**
 Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

7. **World to USA USB AC20PD**
 Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

8. **Europe to UK USB AC20PD**
 Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

9. **Europe to USA USB AC20PD**
 Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

10. **Substituição de fusíveis**
 Microfusível lento (vidro ou cerâmica): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Tomadas padrão: A,EU/Japão, B,EU, C,EU, E,Schuko de França, F,Schuko, G,Reino Unido, I,Austrália/China, J,Suíça, L,Itália, N,Brazil

Recomendaciones de seguridad

- Mantener fuera del alcance de crianças.
- Previsto para una utilización temporánea. Após a utilização, desligar da rede elétrica/dispositivo.
- Não utilizar se a carcaça estiver danificada.
- Não permitir contacto com líquidos ou humidade.
- Não adequado para a utilização em espaços fechados (IP20).
- O adaptador não é um transformador de tensão: a tensão de entrada do dispositivo deve corresponder à tensão da rede elétrica local.
- A utilização do adaptador com dispositivos cuja potência seja superior à especificada (W = A x V) leva a que o fusível se queime.
- As substituições os fusíveis utilize o fusível adequado.
- Não utilizar com carregadores veiculares elétricos.
- Deve apenas ser ligado um dispositivo por adaptador (exceto ligações USB).
- Não utilizar em conjunto com blocos de tomadas ou fichas adaptadoras.
- A garantia do fabricante é anulada em caso de utilização indevida.
- Conservar o presente documento e o manual de instruções.

Garantia e limitação da responsabilidade

Este produto foi desenvolvido para cumprir as normas internacionais de segurança. O utilizador deve manusear o produto com especial cuidado e precaução. A garantia material é anulada após 24 meses a partir da data de aquisição, e está limitada a substituição do produto defeituoso. À parte da substituição de um produto defeituoso dentro do prazo da garantia, a WorldConnect Agência é, sob nenhuma circunstância, responsável por danos diretos, indiretos e/ou consequenciais, causados por (i) um produto defeituoso; (ii) eventos de força maior; (iii) uso indevido do produto para além da utilização prevista; (iv) utilização conforme o manual de instruções. Exclui-se de toda a responsabilidade por lucros cessantes, uma interrupção operacional, perda de dados, bem como todas as outras perdas e/ou danos resultantes do funcionamento correto ou uso indevido do produto.

Reservado o direito a alterações.
 ©2025 WorldConnect AG. Todos os direitos reservados.

ROMÂNĂ

1. **World to Europe USB**
 Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
 USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

2. **World to UK USB**
 Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
 USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

3. **World to USA USB**
 Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
 USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

4. **World to CH+IT+BRA USB**
 Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
 2x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

5. **World to Europe USB AC20PD**
 Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

6. **World to UK USB AC20PD**
 Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

7. **World to USA USB AC20PD**
 Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

8. **Europe to UK USB AC20PD**
 Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

9. **Europe to USA USB AC20PD**
 Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

10. **Wymiana bezpieczników (UK)**
 Bezpiecznik zwłocz, zwłoczny (szklany lub ceramiczny): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Standardse stescher: A,USA/Japonia, B,USA, C,Euro, E,Schuko model francez, F,Schuko, G,UK, I,Australia/China, J,EŢeţia, L,Italia, N,Brazilia

Indicatii de siguranță

- Nu țineți la îndemână copiii.
- Prevedeți pentru utilizare temporară. După utilizare, deconectați de la rețeaua de curent electric al aparat.
- Nu utilizați cu o carcasă deteriorată.
- Nu aduceți în contact cu lichide sau cu umezeală.
- Adecvat doar pentru utilizare în spații închise (IP20).
- Adaptorul nu este transformator de tensiune: Tensiunea de intrare a aparatului care se va conecta trebuie să corespundă cu tensiunea rețelei locale de curent.
- În cazul utilizării adaptorului cu aparate cu o putere mai mare decât cea specificată (W = A x V), se va arde siguranța.
- La schimbarea siguranței utilizați siguranțe potrivite.
- Utilizarea pentru încălzirea autoturismelor electrice este interzisă.
- Per adapter se poate conecta numai un aparat (cu excepția conexiunii USB).
- Nu utilizați în combinație cu prize multiple sau ștecher intermediare.
- În caz de utilizare necorespunzătoare, garanția produsului este anulată.
- Păstrați acestui document și a instrucțiunilor de utilizare este obligatorie.

Garantie și limitarea răspunderii

Acest produs a fost conceput așa încât să respecte standardele de siguranță internaționale. Utilizatorul are obligația a utiliza produsul cu prudență și grija necesare. Garanția materială este singura la 24 de luni de la data cumpărării și se limitează exclusiv la înlocuirea produsului defect. Cu excepția înlocuirii unui produs defect în perioada de garanție, WorldConnect AG nu răspunde în nici o circumstanță pentru daune directe, indirect și/sau consecutive, cauzate de (i) un produs defect; (ii) eveniment de forță majoră; (iii) utilizarea abuzivă a produsului; cu respectarea scopului de utilizare; (iv) utilizarea cu nerespectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare. Este exclusiv orice garanție pentru pierderea profitului, interuperea funcționării, pierderea de date, piercui și alte pierderi și/sau defecte, care intervin în cazul utilizării necorespunzătoare sau abuzive a produsului.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări.
 ©2025 WorldConnect AG. Toate drepturile rezervate.

SLOVENČINA

1. **World to Europe USB**
 Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
 USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

2. **World to UK USB**
 Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
 USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

3. **World to USA USB**
 Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
 USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

4. **World to CH+IT+BRA USB**
 Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
 2x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

5. **World to Europe USB AC20PD**
 Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

6. **World to UK USB AC20PD**
 Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

7. **World to USA USB AC20PD**
 Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

8. **Europe to UK USB AC20PD**
 Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

9. **Europe to USA USB AC20PD**
 Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12.0V DC–1.5A(80W)
 USB-C-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–2.22A(998W),12.0V DC–1.67A(20.04W)
 USB-A + USB-C-port: 5.0 V DC–3.0 A, (15.0 W) shared

10. **Výmena poistiek (UK)**
 Pomalé jerné poistka (sklo alebo keramika): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Štandardy konektorov: A,USA/Japonsko, B,USA, C,Euro, E,Francúzsky Schuko, F,UK, I,Austrália/Čína, J,Sväzská Čína, L,Taliansko, N,Brazília

Bezpečnostné upozornenia

- Udržujte mimo dosahu detí.
- Určené na dočasné použitie. Po použití odpojte od elektrickej siete/zariadenia.
- Nepoužívajte s poškodeným kytrom.
- Zabráňte kontaktu s kvapalinou alebo vlhkosťou.
- Nevhodné na používanie v zatvorených priestoroch (IP20).
- Adapter nie je mení napätia: Vstupné napätie pripojeného zariadenia sa musí zhodovať s napätím lokálnej elektrickej siete.
- Pri používaní adapteru so zariadeniami vyššieho výkonu, ako je špecifikovaný (W = A x V), poistka prehoří.
- Pri výmene poistky použite vhodnú poistku.
- Niesme sa použíť na nabíjanie elektrických vozidiel.
- Na každý adapter sa smie pripojiť presne jedno zariadenie (v výnimku USB pripojení).
- Nepoužívajte spoločné viacsmerové zvislými alebo prepínacími konektormi.
- Pri neodporúčanom používaní zaniká záruka výrobcu.
- Uchovávajte tento dokument a návod na použitie.

Zárúka a obmedzenie ručenia

Tento produkt bol vyvinutý takým spôsobom, aby zodpovedal medzinárodným bezpečnostným požiadavkám. Používateľ musí produkt používať s potrebnou opatrnosťou a starostlivosťou. Predmetná záruka zaniká po 24 mesiacoch od dátumu zakúpenia a stanovuje sa výlučne na náhradu poškodeného produktu. Odhliadnúc od náhrady za poškodený produkt spôsobom záručný doby netýka sa WorldConnect AG za žiadnych okolností za priame, nepriame alebo následné škody, ktoré sú spôsobené (i) chybným produktom; (ii) udalosťami vyššieho moc; (iii) zneužitím produktu nad rámec účelu jeho použitia; (iv) používaním v rozpore s pokynmi v návode na použitie. Akékoľvek záruka za užší záš, prevádzkové prestroje, stratu údajov, ako aj všetky ostatné straty a/alebo škody, ktoré vzniknú pri riadnej prevádzke alebo zneužití produktu, je vylúčená.

Právo na zmeny vyhradené.
 ©2025 WorldConnect AG. Všetky práva vyhradené.

SUOMI

1. **World to Europe USB**
 Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
 USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

2. **World to UK USB**
 Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
 USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

3. **World to USA USB**
 Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
 USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

4. **World to CH+IT+BRA USB**
 Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
 2x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

5. **World to Europe USB AC20PD**
 Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
 USB-A-port:5.0V DC–30A(50W),90VDC–20A(80W),12