



ROG GM700 GM700TZ-R9800X212W



Farbe	Black (2B)	
Artikelnummer	90PF05T1-M01500	
EAN	4711636402934	
Chipsatz	AMD® B650 Chipset	
Prozessor	AMD Ryzen™ 7 9800X3D (96MB Cache, bis zu 5.2 GHz)	
Grafikkarte	NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 PRIME 16GB GDDR7 (1x HDMI, 3x DP)	
Arbeitsspeicher	64GB DDR5 (4x 16GB DDR5 DIMM)	
Speichermedium	2TB PCIe Gen4 M.2 SSD	
Steckplätze	1x PCIe® 4.0 x 16 (belegt) 3x PCIe® 4.0 x 16 2x M.2 2280 connector for storage 4x DDR5 U-DIMM slot (4 belegt)	
Laufwerksschächte	3.5" x 2	
Vordere Anschlüsse	1x Mic in 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C	2x USB 3.2 Gen 1 Type-A Headphone
Hintere Anschlüsse	1x Displayport 1.4 1x HDMI 1.4 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C	2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 3 x Audio jacks 4x USB 2.0 Type-A 1x RJ45 Gigabit Ethernet
WLAN & Bluetooth	Wi-Fi 6 (802.11ax Dual-Band 1*1) + Bluetooth5.4 Wireless Card	
Audio	High Definition 7.1 Channel Audio	
Netzteil	1000W power supply (80+ Gold, peak 2000W)	
Zubehör	- Without keyboard Without mouse	
Abmessungen	24.00 x 50.92 x 47.96 cm	
Verpackungsgröße	590 x 330 x 663 mm (L x B x H)	
Sicherheit		
WEEE	17.952Kg	
Gewicht	18 Kg	
Betriebssystem	Windows 11 Home mit Microsoft 365 (30-Tage Testversion)	
Garantie	24 Monate lokale Garantie	

Alle ASUS Notebooks werden von der ASUS Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umweltrichtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEEN60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicherheitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder sind möglich.