



AEROTEC Werkstattwagen 255 tlg. CLASSIC

EAN: 4260479718561

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):
74597 74598 74599 81240

Beschreibung:
•Doppelte Wände für mehr Stabilität•Kugelgelagerter Auszug•Genormte Lochwände: Lochmatrix 38 x 38 mm (10 mm 4-kant Lochung)•Stoßschutz an den Ecken•Pulverbeschichtet•Zentralverriegelung mit Haupt- und Ersatzschlüssel•Schubladenauszug 100%•Beschriftungsmöglichkeiten der Schubladen•2 lenkbare Rollen•Höhe ohne Rollen: 820 mm Inhalt:•2 x Umschaltknarre 1/2" | 1/4"•3 x Verlängerung: 1/2" 125 mm | 1/4" 50/100 mm•2 x T-Verlängerung: 1/2" 250 mm | 1/4" 110 mm•2 x Kardangelen 1/2" | 1/4"•2 x Steckschlüsseleinsatz lang: 1/2" 16/21 mm, Länge: 65 mm•26 x Steckschlüsseleinsatz: 1/2" 10, 12-22, 24 mm | 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm•1 x Vierkant-Schraubendreher 1/4"•6 x Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm•4 x Sicherungszange: 2 für Innenringe, 2 für Außenringe•3 x Zange: Spitzzange, Seitenschneider, Kombizange•1 x Crimpzange•160 x Teilisolierte Quetschkabelverbinder•12 x Softgriff-Schraubendreher magnetisch: SL6*38, SL3*75, SL4/5*100, SL6*150, SL8*175, PH0*75, PH1/2*100, PH2*38, PH2*150, PH3*200•1 x Elektriker Schraubendreher•6 x Isolierte Schraubendreher: SL3*75, SL4*100, SL5.5*125, PH0*75, PH1/2*100•1 x Klappsatz Innensechsrundschlüssel 8-tlg.:T 9/10/15/20/25/27/30/40•7 x Präzisions-Schraubendreher: PH1.8, PH2, PH2.4, SL1.8, SL2.0, SL2.4, SL3•2 x Hammer: Schlosserhammer 300 g, Kunststoffhammer•12 x Gabelringschlüssel: 8-19 mm

Ersatzteilliste zu: 69002035

VMg = verbaute Menge
RG = Rabattgruppe

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung
1	40877-02001	Rad beweglich mit Bremse
2	40877-02002	Rad fest
3	40877-02004	Schublade 145mm
4	40877-02003	Schublade 65mm
5	40877-02005	Stopfen PVC Abdeckung
6	40877-02006	PVC Abdeckung
7	40877-02007	Schloss mit Schlüssel
ohne Abb.	40877-01008	Schraubensatz Räder
ohne Abb.	40877-02009	PVC Kantenschutz links
ohne Abb.	40877-02010	PVC Kantenschutz rechts
ohne Abb.	40877-02011	Laufschienenpaar

Zeichnung zu: 69002035

