



SHA-220
denver.eu

06/10/2025



FR
Dieses Gerät, seine
Kabel und sein
Zubehör sind
recyclebar.

A DÉPOSER

MAGASIN EN DÉCHÉTERIE

A DÉPOSER EN

MAGASIN EN DÉCHÉTERIE



Points de collecte sur www.cuefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informationen zur Sicherheit


Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

zum ersten Mal ein und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
3. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das System über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Überprüfen Sie die Polarität (+/-) der Batterien, wenn Sie sie in das Gerät einlegen.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und 40 Grad Celsius. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie niemals das Produkt. Das Berühren der inneren Elektrik kann zu einem elektrischen Schlag führen. Reparaturen oder Wartung sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Nicht Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen!
7. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Betrieb.
8. Nur mit dem mitgelieferten Adapter verwenden. Wenn der Direktsteckadapter als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht zugänglich bleiben. Stellen Sie daher sicher, dass um die Steckdose herum genügend Platz für einen einfachen Zugang vorhanden ist.
9. Verwenden Sie kein nicht originales Zubehör zusammen mit dem Produkt da dies die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen kann.
10. Warnung: Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Kurzer Leitfaden

Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden!



Standard-Code

Standard Admin Code: 9876; Benutzer 1 Code:1234

Benutzer 2-6: Nicht aktiviert (Bitte lesen Sie das vollständige

Benutzerhandbuch, um Benutzer 2-6 einzurichten)

APP herunterladen - Tuya Smart




Tuya Smart

1. Bitte scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen.
2. Nachdem Sie die APP heruntergeladen haben, aktivieren Sie bitte alle Nutzungsrechte für die APP in den Telefoneinstellungen.

Sicherheitszentrale mit Tuya Smart APP verbinden

1. Einschalten: Schalten Sie den Batterieschalter ein.
2. Öffnen Sie die "Tuya Smart" APP und rufen Sie die "Home"-Schnittstelle auf.
3. Drücken Sie das "+" in der oberen rechten Ecke der Benutzeroberfläche und wählen Sie "Gerät hinzufügen".
4. Drücken Sie auf "Smart Security Panel" im Bereich des entdeckenden Geräts.
5. Geben Sie den 2.4Ghz WiFi Namen und das Passwort ein und drücken Sie "Weiter".
6. Erfolgreich gepaart



Hinweis:


Dieses Sicherheitspanel unterstützt nur 2.4GHz WiFi-Netzwerke.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Router korrekt eingerichtet ist und eine Verbindung zum Internet herstellen kann. Wenn Sie das Sicherheitspaneel zur Tuya Smart APP hinzufügen, schalten Sie bitte das WiFi und Bluetooth des Mobiltelefons ein und vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit dem 2,4GHz Frequenzband verbunden ist.


Lernen Sie das Sicherheitssystem zu benutzen

TIPPS: Bevor Sie das Zubehör verwenden, vergewissern Sie sich bitte, dass die Batterie installiert worden.

1. Beispiele für Zubehör (vorbehaltlich der tatsächlichen Verpackung)



Eingangssensor



RFID



Steuergerät



Bewegungsmelder

2. Paare Zubehör

Drücken Sie auf Zubehör, wählen Sie die Art des Zubehörs (Funksensor / Controller / RFID). Drücken Sie "+", und lösen Sie dann das Zubehör aus, um den Kopplungsprozess abzuschließen.

3. Einstellung

Sie können die Systemeinstellungen anpassen, die Notrufnummern festlegen usw.

Benutzerhandbuch

Für weitere Details scannen Sie bitte den QR-Code, um das vollständige Benutzerhandbuch zu erhalten.



Benutzerhandbuch



Name des Herstellers: Guangdong Sangu Technology Co., Ltd Adresse:
402, Chuangye building, 8-28 Shaqi community Central Road, Xinqiao
street, Bao'an District, Shenzhen, China Modellbezeichnung: SG-
0501000AE

Eingangsspannung: 100-240V

Eingangswechselstromfrequenz:

50/60Hz Ausgangsspannung: 5V

Ausgangsstrom: 1A

Ausgangsleistung: 5W

Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: $\geq 73,6\%$

Wirkungsgrad bei niedriger Last (10%): 60%

Leistungsaufnahme im Leerlauf: 0,1 W max. bei keiner Belastung, Nennspannung



Warnung!

- Lithium-Batterie im Inneren!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Nicht Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen!
- Nur mit dem mitgelieferten Original-Ladegerät aufladen!

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp SHA-220 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: SHA-220. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass dieses vernetzte Gerät der Datenverordnung

(EU) 2023/2854 entspricht. Das Produktdatenblatt zur Datenverordnung (EU) 2023/2854 ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: denver.eu. Klicken Sie dort auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: SHA-220. Nun gelangen Sie zur Produktseite, wo Sie das Produktdatenblatt gemäß der Datenverordnung (EU) 2023/2854 unter „Downloads/Weitere Downloads“ finden. Alternativ können Sie den untenstehenden QR-Code scannen, um direkt auf die Datei zuzugreifen.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: SHA-220 und rufen Sie die Seite auf.

Betriebsfrequenzbereich: 433 MHz
Max. Ausgangsleistung: 20mW

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu



Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

