



Artikelnummer 1173740011
EAN 4007123697670

BESCHREIBUNG

- Akku LED Outdoor Lampe mit Flammen- und Dauerlichtmodus.
- Standard 1/4 Zoll Stativaufnahme für flexible Positionierung.
- Praktischer Tragegriff zum Transportieren oder Aufhängen.
- Mit austauschbarem Standard 18650 Li-Ion Akku (3,7 V/2 Ah).
- Mit Ladeanzeige.
- Inklusive 60 cm USB C auf C Kabel.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	30 lm	Batterie Bauart	18650
Farbtemperatur	1700 K	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Kapazität	2 Ah	Schutzklasse	III
Akku-Spannung	3,7 V	Schutzart (IP)	IP44
Akku-Ladezeit ca.	5 h	Farbe	schwarz
Anzahl der Batterien	1		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE 1

LIEFERUMFANG

Akku LED Outdoor Lampe FL 100, USB C Kabel