

LED Vorzeltleuchte VL 500, IP 54, 500 lm

Ideal für Camping, Zelt und Outdoor-Einsätze – flexible Beleuchtung für jede Situation.



Artikelnummer 1173740012
EAN 4007123702725

BESCHREIBUNG

- LED Vorzeltleuchte aufgeklappt als Hängeleuchte horizontal oder vertikal genutzt werden.
- Zusammengeklappt als 360° Hängeleuchte oder Stehleuchte, inkl. Aufhängeband.
- Einstellbare Farbtemperatur mit 2700K-3500K-5500K-6500K sorgen für die passende Lichtstimmung von warmweiß bis tageslichtweiß.
- Stufenlos dimmbar von 10 %-100 % und bietet zusätzlich 3 feste Leuchtstufen 10 %-50 %-100 %.
- Blinksignal bei minimaler und maximaler Helligkeit.
- Flexibel einsetzbar: aufgeklappt horizontal/vertikal oder zusammengeklappt als 360° Leuchte.
- UV-resistentes Gehäuse.
- Festverbautes 5 m USB C Kabel mit integriertem Schalter
- Mit Netzteil USB C auf Eurostecker Typ C.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	550 lm	Schutzklasse	III
Leistungsaufnahme	10 W	Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK07	Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,65 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,51 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	12,5 cm x 9,7 cm x 28,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	9 cm x 9 cm x 24,5 cm		

LIEFERUMFANG

LED Vorzeltleuchte VL500, Netzteil USB C auf Eurostecker Typ C