


brennenstuhl®

brennenstuhl® Connect Ecolor WiFi Steckdosenleiste 4-fach weiß/schwarz 1,5 m H05VV-F3G1,5

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl® Connect App.



**ENGINEERED IN
GERMANY**



Artikelnummer
EAN

1153240627
4007123694716

BESCHREIBUNG

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl® Connect App.
- Steckdosenleiste mit 3-Kanal WiFi-Modul, auch manuell bedienbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit 3x getrennt schaltbaren Steckdosen und 1x Permanent Steckdose für Geräte im Dauerbetrieb.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC	Permanent-Steckdosen	1
Kompatibilität	brennenstuhl® Connect	Steckdosen gesamt	4
Funkfrequenz	2,4 GHz	Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Funkreichweite	40 m	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Fernbedienbar	Ja	Nenneingangsspannung	230 V
Kabellänge	1,5 m	Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 250 V
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	Schutzart (IP)	IP20
Steckdosen schaltbar	3	Farbe	weiß/schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,72 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,58 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	5,8 cm x 9,2 cm x 45,6 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	5,5 cm x 9,5 cm x 37 cm		

LIEFERUMFANG

brennenstuhl® Connect Ecolor WiFi Steckdosenleiste