



brennenstuhl® Connect Eco-Line WiFi Steckdosenleiste 6-fach 1,5 m H05VV-F3G1,5 schwarz

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.



Artikelnummer 1159760946
EAN 4007123694693

BESCHREIBUNG

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- 2x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- 1x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC
Kompatibilität	brennenstuhl®Connect
Funkfrequenz	2,4 GHz
Funkreichweite	40 m
Fernbedienbar	Ja
Kabellänge	1,5 m
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen schaltbar	4

Permanent-Steckdosen	2
Steckdosen gesamt	6
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Max. Strombelastbarkeit	16 A
Nenneingangsspannung	230 V
Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 250 V
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,62 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	5 cm x 10 cm x 45 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,7 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	5 cm x 10 cm x 49,5 cm

LIEFERUMFANG

brennenstuhl®Connect Eco-Line WiFi Steckdosenleiste