



Artikelnummer 1171260141
EAN 4007123696901

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs und flacher Bauform.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichte Federkraftklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	1150 lm	Mit Bewegungsmelder	Nein
Leistungsaufnahme	10 W	Mit Steckdose	Nein
Lichtausbeute	138 lm/W	Schlagfestigkeit	IK08
Energieeffizienzklasse		Schutzklasse	I
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schutzart (IP)	IP65
Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V	Grundfarbe	weiß

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,32 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,27 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	6 cm x 11,7 cm x 9,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	5 cm x 11,5 cm x 8,5 cm		

LIEFERUMFANG

LED Strahler JARO 1060 W