



Artikelnummer 1171260241
EAN 4007123696925

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs und flacher Bauform.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichte Federkraftklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	2300 lm	Mit Bewegungsmelder	Nein
Leistungsaufnahme	20 W	Mit Steckdose	Nein
Lichtausbeute	140 lm/W	Schlagfestigkeit	IK08
Energieeffizienzklasse		Schutzklasse	I
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schutzart (IP)	IP65
Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V	Grundfarbe	weiß

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,48 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,42 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	6,2 cm x 15,8 cm x 12 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	4 cm x 15 cm x 11 cm		

LIEFERUMFANG

LED Strahler JARO 3060 W