



Artikelnummer 1171260341
EAN 4007123696949

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs und flacher Bauform.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichte Federkraftklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	3450 lm
Leistungsaufnahme	30 W
Lichtausbeute	136 lm/W
Energieeffizienzklasse	
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)
Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V

Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Steckdose	Nein
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP65
Grundfarbe	weiß

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,67 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	5 cm x 18,5 cm x 14,5 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,79 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	6 cm x 19,5 cm x 15 cm

LIEFERUMFANG

LED Strahler JARO 4060 W