



2
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN Pure Power Li-Ion Akku Mignon AA Typ 3500 (min. 3250 mAh)

- Hochwertige Pure Power Mignon AA Lithium Akkus
- Pure Leistung: Hohe Kapazität, Leistung und Laufzeit – auch unter Kältebedingungen
- Ideal geeignet für den Einsatz in modernen LED-Taschenlampen, Stirnlampen, Spielzeug, Wildkameras, etc.
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefentladung
- Max. Dauerentladestrom: 2 A
- Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- 2 Jahre Garantie

INFORMATIONEN

Produktname	Pure Power Li-Ion Akku Mignon AA Typ 3500 (min. 3250 mAh)
Artikelnummer	1312-0042
EAN-Code	4013674221882
Zolltarifnummer	85076000900
Materialgruppe	04
Lieferumfang	4x Pure Power Li-Ion Akku Mignon AA Typ 3500 (min. 3250 mAh)

Verpackung + Produkt	85 × 120 × 15 mm / 1 g
Verpackungseinheit	20 Packs (200 × 220 × 100 mm)

