



GARANTIE
WARRANTY

3 JAHRE
YEARS

3

ANSMANN Adventure TA1800RF

- Leistungsstarke 20W SMD-LED
- Bis zu 1.800 Lumen und 9.500 Lux
- Stufenlose Fokussierung
- 3 Leuchtmodi
- Leuchtdauer bis zu 5,5 Std.
- Inkl. Li-Ion Akku Typ 18650 (3.7V / 2000 mAh)
- Ladezeit ca. 3,75 Std.
- Spritzwasser geschützt nach IP44
- Stoßfestes Aluminium + Kunststoff Gehäuse (IK05)
- Inkl. Handschlaufe

INFORMATIONEN

Produktname	Adventure TA1800RF
Artikelnummer	1600-0763
EAN-Code	4013674223190
Zolltarifnummer	8513100000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Taschenlampe, Handschlaufe, Li-Ion Akku Typ 18650, Bedienungsanleitung

Produkt	16.4 × 3.4 × 2.7 cm / 182 g
Verpackung + Produkt	8.2 × 5 × 19.7 cm / 247 g
Verpackungseinheit	6 Stück (34.5 × 17 × 9.5 cm)

