

Wanduhr MAULstep



- **Standardmodell in ansprechendem Design**
- **Moderner Rahmen aus bruchfestem Kunststoff**
- **Schrift besonders gut lesbar**
- **Dezente Optik für Büroräume oder zu Hause**
- **Abdeckung aus flachem Mineralglas**
- **Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)**
- Arabische Ziffern in schwarz, Schriftschnitt fett (Ø 20 / 30 / 40 cm) oder fein (Ø 35 cm)
- Ziffernhöhe 1,7 cm (Ø 20 cm), 2,5 cm (Ø 30 cm), 3 cm (Ø 35 cm), 3,5 cm (Ø 40 cm)
- Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten
- Achse in Zeigerfarbe
- Wandbefestigung über Birnenöse
- 905 28, 905 30, 905 35, 905 40: Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal, automatische Zeitumstellung. Angenehm leise. Signalstörungen, bedingt durch geologische Situationen oder Metallkonstruktionen in Gebäuden sind möglich. Reichweite des Signals ca. 1500 km vom Senderstandort. Alternativ ist jederzeit eine manuelle Einstellung möglich
- 905 30 02: Solides Standardmodell in rein weißer Optik. Rahmen aus bruchfestem Kunststoff in weiß
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Größe	Art	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
9054195	silber	4002390091596	91052100	Ø 40 x 4.8 cm	Quarzuhr	40,5 x 40,5 x 5,5 cm	1,152 kg	1 St