

2 in 1 – Haar-/ und
Bartschneidemaschine

Gehäuse mit kratzfester
Chromeinlage

Präzisionsscherkopf
mit hochwertigem
Edelstahlmesser

Schnellladefunktion
(60 Min.)

Akkubetrieb



2ⁱⁿ₁



Haar-/ und Bartschneider

Haar-/Bartschneidemaschine HSM/R 3827

Ohne Dekoration

- 2 in 1 – Haar- und Bartschneidemaschine mit kratzfester Chromeinlage
- Ideal auch als Body Hair Trimmer geeignet zum Trimmen, Stylen und Rasieren der Gesichts- und Körperhaare
- Akkubetrieb
- Schnellladefunktion (60 Min.)
- Akkulaufzeit: bis zu 100 Min.
- Präzisionsscherkopf mit hochwertigem Edelstahlmesser
- 16 Schnittlängen möglich (1 – 30 mm)
- 2 abnehmbare Kammaufsätze für 16 Schnittlängen (1-15 mm, 16-30 mm)
- Leichte Handhabung durch rutschfesten Griff
- Gehäuse mit kratzfester Chromeinlage
- Scherkopf zur leichten Reinigung abnehmbar
- Inkl. 4-teiligem Zubehör: USB-C Ladekabel, Reinigungsbürste, 2 Kammaufsätze (1–15 mm, 16–30 mm)
- Lithium Ionen Akku; 3,7 V; 600 mAh; 18,6 g

16

Schnittlängen
möglich
(1 – 30 mm)



Standard
USB-C Ladeanschluss



Abnehmbarer Kammaufsatz
(1 – 15 mm)



Präzisionsscherkopf
mit hochwertigem
Edelstahlmesser



Abnehmbarer Kammaufsatz
(16 – 30 mm)

Farbe: Chrom-Schwarz
Artikel-Nr.: 264 049
Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 496
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 019 766

VE: 6
20"/40"/HQ-Container: 21552 / 43110 / 50166

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 45 x 175 x 35 mm
Verkaufskarton: 100 x 185 x 60 mm

CTC CLATRONIC®
CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen