

Der **NOMAD AIR** ist ein tragbarer Kompressor, der Leistung und Vielseitigkeit in einem ultrakompakten Format bietet. Mit einem Druck von bis zu 10 bar sorgt er für ein präzises und schnelles Aufpumpen Ihrer aufblasbarer Gegenstände. </12 gesamten pneumatischen Ausrüstung: von den Sportbällen bis zum Autoreifen. Eine echte Multifunktionslösung verfügt über einen Lithium-Akku mit hoher Kapazität, der sowohl als Powerbank als auch als Ersatzlampe dient - eine 3-in-1-Lösung, die immer Sie ständig begleitet.

## 10 BAR FÜR ALLE IHRE BEDÜRFNISSE BEIM AUFPUMPEN.

- Mit einem Druck von bis zu 10 bar (150 PSI) ermöglicht der NOMAD AIR das schnelle Aufpumpen (30 l/min) aller pneumatischen Geräte.
- Ausgestattet mit einem Zylinder von 22 mm Durchmesser minimiert er das Risiko einer Überhitzung bei wiederholtem Aufpumpen mit hohem Druck. Der integrierte Akku liefert ausreichend Energie für mehrere Anwendungen und gewährleistet so ein zuverlässiges, gleichmäßiges und langanhaltendes Aufpumpen.

|                                | Druck   | Aufblasdauer<br>von 0 bis gewünschter<br>Druck | Aufblasvorgänge pro Ladung<br>von 0 bis gewünschter Druck |
|--------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Autoreifen</b><br>195/60R15 | 2,5 bar | 5 min.                                         | x 6                                                       |
| <b>Rennrad-Reifen.</b>         | 8 bar   | 1 min.                                         | x 20                                                      |
| <b>Basketball</b>              | 0,6 bar | 40 s                                           | x 100                                                     |

## KONZIPIERT FÜR IHREN TÄGLICHEN EINSATZ.

- Ultraleicht** (610 g) **und kompakt**, er begleitet Sie täglich und passt natürlich auch in einen Rucksack oder ein Handschuhfach.
- Die **spezielle Transporttasche** schützt den Kompressor unterwegs und bietet eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für das Ladekabel und die Aufsätze.

## EINFACHES, PRÄZISES UND AUTONOMES AUFPUMPEN.

- Das große Digitaldisplay ermöglicht die Anzeige des Reifendrucks auf einen Blick und intuitive Einstellungen.
- Vier voreingestellte Aufpumpmodi:** Auto, Motorrad, Fahrrad und Ball. Zusätzlich gibt es einen Favoritenmodus für die schnelle und einfache Auswahl und Einstellung des gewünschten Drucks.
- Der Aufpumpvorgang **stoppt automatisch**, sobald der programmierte Druck erreicht ist – für höchste Genauigkeit und Sicherheit.

## ZUBEHÖR FÜR ALLE IHRE BEDÜRFNISSE.

**Fünf verschiedene Aufsätze** ermöglichen es, den Kompressor an eine Vielzahl von Geräten anzuschließen, auch an solche mit untypischen Ventilen oder Aufsätzen. Der NOMAD AIR kann dann Luftmatratzen, Schwimmreifen und viele andere Luft- Accessoires aufblasen.

## EIN MULTIFUNKTIONSGERÄT.

- Zusatzleuchte** mit 3 Beleuchtungsmodi (normal, SOS, Blinklicht).
- Unabhängige Stromversorgung** dank des USB-A 5 V - 2,1 A Ausgang zum Laden von Smartphones, Tablets und anderen elektronischen Geräten.



### Wird mit Zubehör geliefert.



Tragetasche



Ladekabel  
Typ C / Typ C



Aufsätze  
zum Aufblasen

### Optionales Ladegerät



087132 USB-Ladegerät, 67 W



087101 USB-Ladegerät 15 W

087354 USB-Ladegerät 15 W

| BATTERIE           |                    |                     | KOMPRESSOR        | EIN-/AUSGÄNGE   |                       | ABMESSUNGEN        |      |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------|
| LITHIUM-Batterie   |                    |                     |                   | INPUT           | OUTPUT                |                    |      |
| Leistung pro Zelle | Typ                | Vollständig geladen |                   |                 |                       |                    |      |
| 2,5 Ah<br>27,75 Wh | LiCoO <sub>2</sub> | 2,15 h              |                   |                 | 1   USB-A: 5V - 2,1 A |                    |      |
|                    |                    |                     | 10 bar<br>150 PSI | USB-C: 5V - 2 A |                       | 6,4 x 5,65 x 17,55 | 0,61 |