

Datenblatt

LED Akku-Handlampe

Artikel: 42827

Wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte mit eingebautem Akku und zwei Lichtquellen, einer zentralen COB-LED und 2 oberen SMD-LEDs. Mit Haken und Magnet an der Unterseite zum Aufhängen oder Befestigen für verschiedene Aktivitäten.

- Gehäusewerkstoff ABS und Silikon
- COB LED 4W + 2x SMD LED 0,5W im Lampenkopf
- verstellbar bis maximal 225°
- mit magnetischem Fuß und Haken
- Li-Ion Akku 3,7 V (2.000 mAh), Typ 18650
- Lichtstrom 400 lm COB-LED, 40 lm SMD-LED
- Farbtemperatur: ca. 6500K
- Schaltstufen COB 100% - COB 50% - SMD 100% - AUS
- Ladezeit: ca. 4,5 - 5 Stunden
- Leuchtdauer:
 - COB 100 % ca. 2 Stunden
 - COB 50 % ca. 4 Stunden
 - SMD 100 % ca. 7 Stunden
- inklusive 30 cm USB-C Ladekabel



Abb. ähnlich



Abmessungen: 19.7 x 5.7 x 3.4 cm (geschlossen), 35 x 5.7 x 3.4 cm (offen)
Produktgewicht: 170 g
Verpackungsmaße: 235 x 65 x 45 mm
EAN: 4011160428272