

Datenblatt

120W LED-Arbeitsleuchte "ILLUMI 360"

Artikel: 46376

Zur optimalen Ausleuchtung von Flächen im Außen- und Innenbereich. Schnelle Montage auf DIN-Zapfen und alle anderen Zapfen von Ø 25 – 32mm möglich.

- Kunststoffgehäuse mit ergonomischem Haltegriff
- 3m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 2x1,0 mit Konturenstecker
- 4 Schaltstufen 25%/50%/100%/AUS
- Farbtemperatur änderbar: 3000K, 4500K, 6500K
- Lichtstrom ca. 16.500 Lumen (137 lm/W)
- Schlagfestigkeit IK08
- Energieeffizienzklasse E
- Schutzart Gehäuse IP54



Abb. ähnlich



IP44



120 W, 100V-240V AC, 50 - 60Hz

Abmessungen (LxBxH): 21,5 x 21,5 x 56 cm

Produktgewicht: 3,7 kg

Verpackungsmaße: 24 x 24 x 58 cm

EAN: 4011160463761